



Principales

Gamme	Canalis
Nom de l'appareil	KSA
Type d'offre	Complémentaire
Type de produit ou équipement	Gaine électrique du jeu de barres
Description du jeu de barre	Longueur de transport horizontale Écran coupe-feu
Compatibilité produit	Canalis KSA goulotte jeu de barre 400 A
Matière des barres	Aluminium
Polarité gaine électrique du jeu de barre	3L + N + PE
Nombre de sorties de dérivation	0
[Ie] courant assigné d'emploi	400 A à 35 °C
Degré de protection IP	IP55 conforme à CEI 60529
Mode d'installation	Par vis
Type de dimension	Fixe
Longueur	700 mm
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Complémentaires

Position du pôle neutre	Haut
Position de montage	Horizontal
Tension assignée de service (Us)	230...690 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ui] tension d'isolement	690 V
Courant assigné de courte durée admissible (Ik)	18,8 kA
[Ipk] courant assigné de crête admissible	49,2 kA
Raccordement électrique	Contact coulissant lubrifié
Largeur	54 mm
Hauteur	146 mm
Poids du produit	18 kg
Champ magnétique rayonné	1 µT
Limite de contrainte thermique	354000 kA².s
THDI	0...15 % 400 A 15...33 % 315 A 33...100 % 250 A
Chute de tension maximale	<0,022 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,022 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,021 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,018 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-6

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 conforme à CEI 62262
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	35 °C (sans déclassement) 55 °C (avec facteur de réduction)

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
REACH free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.