

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Harmony XB5 -
buzzer Ø22 - 80db - 24Vca/cc -
50/60Hz

XB5KSBW

 Cette option circulaire permet d'éviter
0.831 kg de CO₂ par rapport au produit
linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony XB5
Type de produit ou équipement	Avertisseur sonore
Matériau de la collerette	Plastique gris foncé
Diamètre de fixation	22 mm
Type de tête	Standard
Couleur de la capsule	Noir

Complémentaires

Type de circuit d'alimentation	CA/CC
Fréquence d'alimentation	50/60 Hz
Type de signalisation	Son intermittent ou continu
Niveau acoustique	90 dB 6,8 kHz 0,1 m +/- 10 %
Tenue au nettoyage haute pression	9000000 Pa à 80 °C, distance : 0,1 m
Hauteur	29 mm
Largeur	29 mm
Profondeur	55 mm
Poids du produit	0,024 kg
Consommation électrique	<= 28 mA
[Us] tension d'alimentation	24 V +/- 10 %

Environnement

Traitement de protection	TH
Température de l'air ambiant pour le stockage	-40...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...70 °C
Catégorie de surtension	Classe II se conformer à CEI 60536
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à CEI 60536
Enclosure Type	UL type 4X/13

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	CEI 60947-5-1
	CEI 60947-1
	CEI 60947-5-1
	CEI 60947-5-4
	CSA C22.2 No 14
	CEI 60947-5-4
	CEI 60947-1
	UL 508
	JIS C8201-5-1
	JIS C8201-1
	CEI 60529
	CEI 62262
	CEI 50102
Certifications du produit	UL listed
	CSA
	BV

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	7,500 cm
Longueur de l'emballage 1	8,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	24,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	25
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	780,000 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire 0.8 kg CO2 eq.

Use Better



Matières et Substances

Numéro SCIP 7534eeac-1969-42aa-bd6b-0a6361842230

Règlementation REACH [Référence contenant des SVHC au-delà du seuil](#)

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation Non

Use Again



Réemballer et réusiner

Label DEEE  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

