

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva - boîtier mural pour 1 prise verrouillable avec prédéfonçage - 103x250mm

83920

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Mureva
Nom du produit	Mureva BOX
Type de produit ou équipement	Boîte de montage

Complémentaires

Installation du coffret	Mural
Nombre de rangées horizontales	0
[In] courant nominal	32 A 16 A
Type de rail	DIN
Entrée de câble	: avec prédéfonçages
Matière du coffret	Enveloppe : polymère auto-extinguible
Poids du produit	0,352 kg
Dimension de base	103 x 225 mm
Largeur	103 mm
Hauteur	250 mm
Profondeur	70 mm
Couleur	Enveloppe : gris clair (RAL 7035)

Environnement

Normes	CEI 695-2-1 CEI 309-1 CEI 309-2 EN 60439-1 EN 60309-2 EN 62262 EN 60309-1 CEI 60529
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 conforme à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV)	Résistant aux UV : classe 3 se conformer à ISO 4582 : 2010 Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...40 °C

Emballage

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	10,900 cm
Largeur de l'emballage 1	10,000 cm
Longueur de l'emballage 1	24,600 cm
Poids de l'emballage (Kg)	349,600 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,197 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	1 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	78 %
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	15
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.