

PTPOWER 95-PE - 接地端子



3260106

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3260106>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



接地端子，连接量: 2，位数: 1，接线方式: PowerTurn连接，额定接线容量: 95 mm²，横截面: 25 mm² - 95 mm²，安装方式: 2.3 mm铜质DIN导轨，颜色: 黄绿相间

优势

- 现在通过大电流端子也能快速方便地连接大型导线
- 紧凑型设计，可以在有限的空间内完成接线
- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 除了使用现有的测试连接外，还可以连接分接端子，每个分接端子还可以安放两条测试电缆
- 针对轨道交通应用进行了测试

商业数据

订货号	3260106
包装单位	3 pc
最小订货量	3 pc
销售关键代码	BE2221
产品关键代码	BE2221
目录页面	页码139 (C-1-2019)
GTIN	4046356778749
单件重量（含包装）	338.3 g
单件重量（不含包装）	302 g
原产地	PL

PTPOWER 95-PE - 接地端子

3260106

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3260106>



技术数据

产品属性

产品类型	接地端子
应用领域	铁路工业
	机械工程
	工厂工程
位数	1
连接量	2
行数	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	8 kV
额定条件下的最大功耗	7.54 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	95 mm²
注意事项	仅允许安装在2.3 mm铜质DIN导轨上
剥线长度	40 mm
连接符合标准	IEC 60947-7-2
刚性导线横截面	25 mm² ... 95 mm²
横截面 AWG	2 ... 3/0 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	25 mm² ... 95 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	2 ... 3/0 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	25 mm² ... 95 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	25 mm² ... 95 mm²
包含插拔式桥接件在内的接线容量, 刚性	70 mm²
包含插拔式桥接件在内的接线容量, 柔性	70 mm²
额定横截面	95 mm²

直接插拔式连接横截面

刚性导线横截面	25 mm² ... 95 mm²
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	25 mm² ... 95 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	25 mm² ... 95 mm²

Ex数据

额定参数 (ATEX/IECEX)

标识	Ⓔ II 2 GD Ex eb IIC Gb
工作温度范围	-60 °C ... 110 °C

PTPOWER 95-PE - 接地端子



3260106

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3260106>

Ex认证附件	1206612 SZF 3-1,0X5,5
	1201662 E/AL-NS 35
输出	(永久)

Ex 连接数据 概述

套管长度	40 mm
剥线长度	40 mm
额定横截面	95 mm²
额定接线容量AWG	4/0
刚性接线容量	25 mm² ... 95 mm²
接线容量AWG	4 ... 4/0
柔性导线横截面，不带绝缘套管的最小冷压头	25 mm²
柔性导线横截面，不带绝缘套管的最大冷压头	95 mm²
单线/接线点，柔性，带冷压头，不带塑料套管，AWG	4 ... 4/0

尺寸

宽度	25 mm
高度	105.5 mm
NS 35/15深度	108.7 mm

材料规格

颜色	绿黄相间
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数（ DIN EN 60216-1（ VDE 0304-21 ） ）	125 °C
绝缘材料相对温度指数（ 电气， UL 746 B ）	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

机械特性

机械参数

开口式侧板	否
-------	---

环境和真实条件

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
----	-------------------------------------

频谱	2类, B级使用寿命测试, 在转向架上进行
频率	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ 到 $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD等级	$6.12 \text{ (m/s}^2\text{)}/\text{Hz}$
加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	已通过测试

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
脉冲波形	半弦
加速度	30g
电击时间	18 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围 ; 有关最高短期工作温度, 请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-2
--------	---------------

安装

安装类型	2.3 mm铜质DIN导轨
------	---------------

PTPOWER 95-PE - 接地端子

3260106


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3260106>




图纸

示意图


PTPOWER



AGK 10-PTPOWER	0,5 mm ² ... 16 mm ²	18 mm
PTPOWER 35	2,5 mm ² ... 35 mm ²	25 mm
PTPOWER 50	10 mm ² ... 50 mm ²	32 mm
PTPOWER 95	25 mm ² ... 95 mm ²	40 mm
PTPOWER 185	95 mm ² ... 185 mm ²	40 mm



电路图



PTPOWER 95-PE - 接地端子



3260106

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3260106>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3260106>

 **CSA**
认证ID: 13631

 **EAC**
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644

DNV
认证ID: TAE00000Z9

 **cUL认证**
认证ID: E60425

	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
使用组 C	-	-	4 - 4/0	-

 **UL认证**
认证ID: E60425

	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
使用组 E	-	-	4 - 4/0	-

 **CSA**
认证ID: 13631

 **CCC**
认证ID: 2020322313000630

 **UKCA-EX**
认证ID: CML 22UKEX1227U

 **IECEx**
认证ID: IECExSEV14.0013U

 **ATEX**

PTPOWER 95-PE - 接地端子

3260106

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3260106>



认证ID: SEV14ATEX0156U				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	-	-	-	25 - 95



IECEx
认证ID: IECExSEV14.0013U



EAC Ex
认证ID: KZ 7500525010101950

PTPOWER 95-PE - 接地端子



3260106

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3260106>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTPOWER 95-PE - 接地端子

3260106

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3260106>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn