



Principales

Gamme de produit	Modicon M171/M172
Type de produit ou équipement	Module d'E/S additionnel
Application spécifique du produit	HVAC et solution de pompage
Nombre d'entrées/sorties	15
Nombre d'entrée logique	6
Nombre de sortie logique	1 pour collecteur ouvert 3 pour sorties relais SPST avec commun identique
Courant de sortie logique	2 A pour relais
Nombre d'entrées analogiques	3 entrée NTC analogique
Nombre de sorties analogiques	1 PWM/PPM, plage: 20 kHz, 12 V, 35 mA 2

Complémentaires

Nombre de ports	1 bus d'extension LAN
Nombre d'entrées/sorties	3 entrée analogique(s) 2 sortie analogique(s) 6 entrée logique(s) 4 sortie logique(s)
Entrée logique	PNP ou NPN (positive/négative)
Utilisation des contacts	Contacts libre de potentiel
Type d'entrée analogique	Tension 0...5 V (ratiométrique) Tension 0...10 V NTC sonde de température - 50...100 °C - résolution: 0,1 °C Courant 0...20 mA/4...20 mA Tension 0...1 V
Alimentation électrique du capteur	12 V CC à 85 mA
[Us] tension d'alimentation	12...24 V +/- 20 % CA/CC 24 V +/- 20 % CC
Puissance consommée en W	18 W à 24...48 V CA/CC
Horodateur	Intégré clock at -10...55 °C
Type d'afficheur	Sans afficheur
Catégorie de surtension	II
Signalisation locale	1 DEL (rouge) pour programmable 1 DEL (jaune) pour programmable 1 DEL (vert) pour programmable
Largeur	140 Mm

Hauteur	110 Mm
Profondeur	61,6 Mm
Poids du produit	0,385 Kg

Environnement

Règlement Européen	2006/95/CE - directive basse tension 86/188/CEE - directive agents physiques (bruit)
Normes	EN/IEC 60730
Certifications du produit	cURus[RETURN]EAC[RETURN]CSA[RETURN]CE
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...55 °C se conformer à UL 60730-1
Température de l'air ambiant pour le stockage	-20...85 °C
Humidité relative	10...90 % sans condensation
Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	2

Détails concernant la commande et l'expédition

Catégorie	US1PC1222537
Programme promotionnel	PC12
GTIN	3606480752681
Rentabilité	Oui
Pays d'origine	IT

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	13,0 Cm
Largeur de l'emballage 1	9,1 Cm
Longueur de l'emballage 1	18,5 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	260,0 G
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	15,0 Cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 Cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 Cm
Poids de l'emballage 2	1,891 Kg

Durabilité de l'offre

Potentiel de recyclabilité, en %	0
Proposition 65 de Californie	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is k
Empreinte carbone du cycle de vie total	135 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la fabrication	10.41812723959728
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	10 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la distribution	0.1115051918043258
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de l'installation	0.004696289541949586
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'usage	124.34759928341589
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B5]	124 kg CO2 eq.
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Oui
Empreinte carbone de la fin de vie	0.5216254315182522
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.5 kg CO2 eq.

Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Empreinte carbone du cycle de vie total	135
Emballage avec carton recyclé	Oui
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil Profil Environnemental Du Produit
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption Profil Environnemental Du Produit
Mise à jour	Oui
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Reprise	Non
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Product Life Status : **Commercialisé avec annonce fin de vie**

La référence TM171EO15R peut être remplacée par l'un des produits suivants :



TM172E28R
M172 OPT. PERF. EXPANSION 28 I/OS
Qté 1
Date de substitution : |