




Répartiteur

ZDO8F04HMSS0010H10



Application		
Caractéristique spécifique	contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Classe de protection		III
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	2
Courant de sortie total	[A]	6
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80



Répartiteur

ZDO8F04HMSS0010H10

Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60
Indice de protection		IP 65; IP 67; IP 68

Données mécaniques

Poids	[g]	1247
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		Fixation par l'arrière
Dimensions	[mm]	129,5 x 30 x 20
Matières		boîtier: PBT GF20
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur		8
Type connecteur		M8
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	cycles de courbure	> 5 Mio.
	sollicitation de torsion	± 180 °/m

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	16 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Accessoires

Accessoires en option	Adaptateur pour rail DIN:; E73007
	Bouchon: M8, E73005

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, noir, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M8; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Répartiteur

ZDO8F04HMSS0010H10

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune

EBC057

Répartiteur

ZDO8F04HMSS0010H10

