

# 产品参数表

规格



圆形头 用于按钮 Ø 22 - 弹簧复位 - 红 - 凹陷- 无标记

ZB5AA46

## 主要信息

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 产品系列     | Harmony XB5       |
| 产品类型     | 非发光式按钮头           |
| 产品短名     | ZB5               |
| 边框材料     | Dark grey plastic |
| 安装直径     | 22 mm             |
| 操纵头类型    | 标准                |
| 每件单独销售数量 | 1                 |
| 信号单元头部形状 | 圆形                |
| 操作头类型    | 弹簧复位              |
| 操纵杆外形    | 红色 隐藏式, 未标记       |
| 操纵杆附加信息  | 高保护套              |

## 补充信息

|         |                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD 总宽度 | 29 mm                                                                                                                                                                                 |
| CAD 总高度 | 29 mm                                                                                                                                                                                 |
| CAD 总深度 | 31 mm                                                                                                                                                                                 |
| 净重      | 0.02 kg                                                                                                                                                                               |
| 机械寿命    | 10000000 次                                                                                                                                                                            |
| 站名称     | XALD 1至5个开孔<br>XALK 2至5个开孔                                                                                                                                                            |
| 电气组成代码  | C1 适用 <9 触点 使用 单个 块 内 前端安装<br>C2 适用 <9 触点 使用 单和双 块 内 前端安装<br>C11 适用 <3 触点 使用 单个 块 内 前端安装<br>C15 适用 <1 触点 使用 单个 块 内 前端安装<br>SF1 适用 <3 触点 使用 单个 块 内 前端安装<br>SR1 适用 <3 触点 使用 单个 块 内 背面安装 |
| 设备简介    | 基本要素                                                                                                                                                                                  |

## 环境

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 保护处理   | TH                    |
| 贮存环境温度 | -40...70 °C           |
| 运行温度   | -40...70 °C           |
| 过电压种类  | Class II 符合 IEC 60536 |

免责声明：本文档不代替或不用于确定任何产品的适用性或兼容性

|          |                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP 保护等级  | IP66 符合 IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                          |
| NEMA防护等级 | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                  |
| 高压垫圈阻抗   | 7000000 Pa 在...上 55 °C, 距离: 0.1 m                                                                                   |
| IK 保护等级  | IK03 conforming to IEC 50102                                                                                        |
| 符合标准     | EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-1 |
| 产品认证     | BV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>CSA<br>DNV<br>GL<br>列出的 UL                                              |
| 抗冲击      | 30 gn (持续时间 = 18 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27<br>50 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27                  |
| 抗振动      | 5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6                                                                               |

## 包装单位

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 5.33 cm  |
| Package 1 Width              | 3.56 cm  |
| Package 1 Length             | 4.57 cm  |
| Package 1 Weight             | 0.02 kg  |
| Unit Type of Package 2       | S02      |
| Number of Units in Package 2 | 100      |
| Package 2 Height             | 15 cm    |
| Package 2 Width              | 30 cm    |
| Package 2 Length             | 40 cm    |
| Package 2 Weight             | 2.155 kg |
| Unit Type of Package 3       | S03      |
| Number of Units in Package 3 | 200      |
| Package 3 Height             | 30 cm    |
| Package 3 Width              | 30 cm    |
| Package 3 Length             | 40 cm    |
| Package 3 Weight             | 4.113 kg |

## 合同保修

|     |           |
|-----|-----------|
| 保修单 | 18 months |
|-----|-----------|



**Green Premium™** 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co<sub>2</sub> 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效

- ✓

Reach ( 不含 Svhc )
- ✓

无汞
- ✓

RoHS 豁免信息

是

认证与标准

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Reach法规      | <a href="#">REACH 声明</a>    |
| 欧盟RoHS指令     | 主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 ) |
| 中国 RoHS 管理办法 | <a href="#">中国 ROHS 声明</a>  |
| 环境披露         | <a href="#">产品环境文件</a>      |
| 流通资料         | <a href="#">产品使用寿命终期信息</a>  |