




## Hauptmerkmale

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Baureihe                     | Spacial                  |
| Zubehör / Teilekategorie     | Montagezubehör           |
| Produkt- oder Komponententyp | Universal-Profileschiene |
| Anwendung                    | Mehrzweck                |
| Nennmaße des Gehäuses        | -H: 2000 mm              |

## Zusatzmerkmale

|                                |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatible Produktfamilie      | Spacial (Spacial SF)<br>Spacial (Spacial SM)<br>Spacial (Spacial SFX)<br>Spacial (Spacial SMX) |
| Montageort                     | Auf Gehäusestruktur<br>Zwischen Quertraversen                                                  |
| Montagehalterung               | Anpassungsprofil, auf SM Gehäuse                                                               |
| Installationsrichtung          | Vertikal                                                                                       |
| Geräteaufbau                   | Befestigungselemente<br>2 Traversen<br>4 Halterungen                                           |
| Menge pro Satz                 | Satz à 1                                                                                       |
| Material                       | Stahl                                                                                          |
| Oberflächenbeschaffenheit      | Galvanisiert                                                                                   |
| Befestigungsmodus              | Durch Schrauben                                                                                |
| Anpassung                      | Verstellbar in Schritten à 25 mm                                                               |
| Anzahl der horizontalen Reihen | 3                                                                                              |
| Höhe                           | Nennwert: 2000 mm<br>Nützlich: 1907 mm                                                         |
| Breite                         | 90 mm                                                                                          |
| Tiefe                          | 27 mm                                                                                          |
| Dicke                          | 1,5 mm                                                                                         |

## Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 192,0 cm |
| VPE 1 Breite  | 9,5 cm   |
| VPE 1 Länge   | 6,0 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 6,0 kg   |
| VPE 2 Art     | PAL      |
| VPE 2 Menge   | 10       |
| VPE 2 Höhe    | 100,0 cm |
| VPE 2 Breite  | 210,0 cm |
| VPE 2 Länge   | 120,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 60,0 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                       |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                           |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                          |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                          |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                          |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                          |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                         |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|