

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## APC NetS HEIter SX Server Rack Gen 2, 48 HE, 2258H x 600W x 1200D mm, mit Seitenwänden, Weiß

AR3307W2

EAN Code: 0731304642350

## Übersicht

Lieferzeit Normalerweise auf Lager

## Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Rack enclosure
Anzahl der Rack-Einheiten	48U
Geliefertes Zubehör	Anreihvorrichtung Schlüssel Schlüsselgleiche Türen und Seitenteile AusgleichsfüÙe Befestigungsmaterial Vorinstallierte Rollen Seitenteile

## Abmessungen

Höhe	2258 mm
Breite	600 mm
Tiefe	1200 mm
Produktgewicht	146,2 kg
Farbe	Weiß
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Max. Montagetiefe	1048 mm
Min. Montagetiefe	190,5 mm
Rack-Breite	19"
Beschriftung	14 Messgerät EIA-Montageschiene 16 Messgerät Vordertür 16 Messgerät Pfosten 18 Messgerät Rücktür 18 Messgerät Dach 18 Messgerät Seitenteile
Zulässige Dauerbelastung	1020,6 kg dynamisch 1814,4 kg statisch

## Konformität

Normen	UL 2416 EIA-310E
--------	---------------------

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

---

Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	239,5 cm
VPE 1 Breite	74,8 cm
VPE 1 Länge	132,3 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	165,45 kg

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie (in Monaten)	60
-----------------------	----



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data >](#)

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >](#)



### Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	1 168 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	883 kg CO2 eq.
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	49 kg CO2 eq.
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	19 kg CO2 eq.
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	397 kg CO2 eq.

### Use Better



### Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
<a href="#">EU-RoHS-Richtlinie</a>	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>

### Use Longer



### Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

### Use Again



### Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	97
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja

Technical Illustration

Dimensions

---



Image of product / Alternate images

Alternative

---





Image of product in real life situation

