

M18 FBS127-502C

M18 FUEL™ SCIE À RUBAN À COUPE PROFONDE GEN 2

- Scie à ruban la plus rapide de sa catégorie et 30% plus rapide que le modèle précédent
- Ergonomie optimisée et poids réduit de 1,4 kg par rapport au modèle précédent
- Contrôle maximal pour tout matériaux, mode de vitesse à 4 étapes et gâchette de vitesse variable; idéal pour travailler avec l'acier inoxydable et l'aluminium.
- Technologie Cut-stop, l'outil s'arrête automatiquement après la coupe pour une sécurité accrue de l'utilisateur.
- Grande capacité de coupe jusqu'à 127 x 127 mm de diamètre de matériau
- Le carter de lame intégré protège l'utilisateur des blessures en empêchant tout accès à la lame.
- Mécanisme de verrouillage de la lame sans outil pour un changement rapide et facile de la lame de scie
- Patin réglable verrouillable
- Crochet de chevron en métal solide pour un rangement rapide et facile sur le chantier.
- Conception mince et entièrement en métal du boîtier du moteur et éclairage LED de la surface de travail pour une meilleure visibilité de coupe.
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balai POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance exceptionnelle, une autonomie prolongée et une durabilité accrue.



REDLITHIUM™

Capacité de coupe	0 - 168
Capacité de coupe rect. stock (mm)	127 x 127
Longueur (mm)	1,139.8
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.8 (M18 B5)
Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933498310