

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Pro DC Ladestation 150kW, 2xCCS2 3,6m, 4G, ISO15118, IK10, IP55, C4, Display

EVD1S150TBB

EAN Code: 3606482215931

Hauptmerkmale

Baureihe	EVlink
Produktname	EVlink Pro DC
Produkt- oder Komponententyp	Schnellladestation
Installationstyp	Innen/außen
Beschreibung der Pole	3-polig + N + E

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	EVlink EVlink Field Service EVlink EVlink Load Management System
Geräteanwendung	Ladegerät für Elektrofahrzeuge
Montageort	Bodenständer
Erdungssystem	TN-S TN-C-S TT IT-kompatibel mit zusätzlichem Trenntransformator im Stromnetz
Nennhilfsspannung [UH,nom]	380 - 415 V AC bei 50 - 60 Hz, 3 Phasen + Nullleiter
Eingangsstrom	242...268 A
Nennleistung am Ausgang	CCS Combo 2: 150 kW at 1,5...300 A, 150...1000 V, DC
Ausgangstyp	2 Ladekabel of 3,6 m
Anzahl der Ausgänge	2
Anschlusstyp	CCS Combo 2
Geliefertes Zubehör	1 meter display je Ausgang cable management system
Accuracy class of energy meter	Klasse 1
Absolute accuracy error of energy meter	1 % vom Skalenendwert
Schutzfunktionen	Kurzschlusschutz am Ausgang Überlastschutz Erdschluss Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (RCBO) Schutz gegen Temperaturanstieg
Authentifizierungssystem	Plakette RFID entspricht ISO/IEC 14443 A und B Plakette NFC
Displaytyp	LCD-Touchscreen : 10 Zoll

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Main user language (constantly evolving)	Dänisch Niederländisch Englisch Französisch Deutsch Norwegisch Spanisch
Steuertastentyp	Charge interruption button
Material	Gehäuse: Edelstahl 304
Farbe	Vorderseite: Signalweiß (RAL 9003) Gehäuse: schwarz (Pantone black C)
Wirkungsgrad	94,5 %
18-mm-Raster	0,99
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...50 °C (with derating above 50 °C)
Höhe	2202 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	982 mm
Produktgewicht	470 kg (without power module) 545 kg (with power module)
Dienste	Kommerzieller Service Plan Commissioning service Warranty extension up to 5 years Repair service
Ethernet-Service	Web-Browser
Kommunikationsport-Protokoll	OCPP 1.6
Kommunikationsnetztyp	4G WLAN TCP/IP WLAN

Montage

elektromagnetische Verträglichkeit	Störfestigkeit für industrielle Umgebungen: Emissionsnorm für industrielle Umgebungen:
Schutzart (IP)	IP55
Schutzart (IK)	IK10 Bildschirm: IK08
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Betriebshöhe	0 - 2.000 m
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %, Betauung nicht zulässig
Normen	IEC 61851-1:Hrsg. 3 IEC 61851-23:ed. 1 IEC 62196-1 IEC 62196-3 EN/IEC 61000-6-2:2005 EN/IEC 61000-6-4:Klasse A ISO 15118 DIN 70121

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	244,000 cm

VPE 1 Breite	124,000 cm
VPE 1 Länge	108,000 cm
VPE 1 Gewicht	640,990 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	1
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Use Better	
Materialien und Verpackung	
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
SCIP-Nummer	5aea4fad-0969-4c9a-b59f-a2744f1b9435
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Use Again	
Reproduktion	
Kreislaufwirtschaftsprofil	Entsorgungsinformationen

Technical Illustration

Dimensions

