

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para roscar a mano con una llave giramachos o alimentación herramienta
- Disponible en una variedad de tamaños de rosca
- Fabricado con HSS durable
- Acabado templado de flujo azul que ayuda a reducir la fricción
- Disponible en una variedad de tipos

Macho de roscar cónico de acanaladura recta M4 de acero de alta velocidad RS Pro

RS Código RS: 152-536



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Presentamos los machos de roscar de acanaladura recta de acero de alta velocidad (HSS) de nuestra Marca de confianza RS Pro, una gama de herramientas para cortar roscas en material como pernos de metal. Estos machos durable son ideales para usar con una llave de grifo o taladro, proporcionando excelentes resultados para una variedad de aplicaciones. Los machos de roscar cónicos de acanaladura recta RS Pro están disponibles en una gama de tamaños de M2 a M20, que ofrecen una amplia selección para adaptarse a diversas tareas.

Especificaciones

Tamaño de rosca	M6
Tipo	Macho de roscar cónico
Paso	1.0mm
Estándar de rosca	Métrico
Macho de roscar de mano/máquina	Macho de roscar de mano
Número de piezas	1
Estándar	Métrica ISO
Aplicaciones	Automoción, bricolaje, fontanería

Especificaciones mecánicas

Material	HSS M2
-----------------	--------



RS Stock No.	Type	Thread Size	Pitch (mm)
152-299	Straight Flute, Taper	M4	0.7
152-300	Straight Flute, Taper	M5	0.8
152-536	Straight Flute, Taper	M6	1.0
152-316	Straight Flute, Taper	M4	0.7
152-479	Straight Flute, Taper	M5	N/A