

Câble de réseau - VS-IP67-IP20-94C-LI/2,0



1412888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412888>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble Ethernet préconfectionné, blindé, à 4 paires, AWG 26 compatible avec les chaînes porte-câbles (19 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur mâle RJ45/IP67, gris sur connecteur mâle RJ45/IP20, Line, longueur 2 m

Données commerciales

Référence	1412888
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABNDAJ
Product key	ABNDAJ
Page catalogue	Page 302 (PC-2011)
GTIN	4046356475709
Poids par pièce (emballage compris)	152,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	152,5 g
Numéro du tarif douanier	85444210
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Nombre de pôles	8
Nombre de sorties de câble	1
Nombre de prises	1
Blindé	oui
Sortie du câble	droit

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2
--------------------	---

Propriétés électriques

Support de transmission	Cuivre
-------------------------	--------

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
-------------------------------------	----

Connecteur

Cycles d'enfichage	≥ 750
--------------------	-------

Raccordement 1

Couleur surface de prise	gris
Indice de protection	IP67

Raccordement 2

Couleur surface de prise	gris
--------------------------	------

Câble/conducteur

Longueur du câble	2,00 m
Poids de gaine	70,00 kg/km
Type	Ethernet
Structure de câble	4x2xAWG26/19; S/UTP
Diamètre extérieur du câble	7,70 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Structure du conducteur ligne de signal	19x 0,10 mm
AWG ligne de signaux	26
Fil, coloris	blanc-bleu, blanc-orange, blanc-vert, blanc-marron
Impédance d'onde	100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz)
Plus petit rayon de flexion, pose fixe	39 mm (câble, pose fixe)
Plus petit rayon de flexion, pose souple	39 mm (Câble, pose souple)
Plus petit rayon de flexion, pose fixe	39 mm (câble, pose fixe)
Plus petit rayon de flexion, pose souple	39 mm (Câble, pose souple)

Câble de réseau - VS-IP67-IP20-94C-LI/2,0

1412888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412888>




Conditions ambiantes


Indice de protection	IP20
	IP67
Indice de protection	IP67/IP20

Dessins

Schéma de connexion



Dessin coté




Câble de réseau - VS-IP67-IP20-94C-LI/2,0

1412888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412888>



Dessin coté



Câble de réseau - VS-IP67-IP20-94C-LI/2,0

1412888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412888>



Homologations



EAC

Identifiant de l'homologation: 19060508

Câble de réseau - VS-IP67-IP20-94C-LI/2,0



1412888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412888>

Classifications

ECLASS

ECLASS-9.0	27060311
ECLASS-10.0.1	27060311
ECLASS-11.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Câble de réseau - VS-IP67-IP20-94C-LI/2,0



1412888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412888>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2022 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr