




FAG

UCFL206

Corps de roulement à bride

Palier applique UCFL

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
L	80 mm	Largeur de bride
H	148 mm	Hauteur de bride
U	40,2 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	20.700 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	11.300 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	590 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	0,916 kg	Poids

Cotes de montage

J	117 mm	Distance trous de fixation
N	16 mm	Trou de fixation
n	2	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	31 mm	Hauteur logement
A ₁	14 mm	Épaisseur de bride
A ₂	18 mm	Distance piste
B	38,1 mm	Largeur
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

1	Nombre de logements
FL206	Corps de palier
UC206	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.