



EU regulación 2016/425 certificado n°0075/057/162/08/19/2364 EXT 02/01/20 expedido por el CTC, organismo notificado n° 0075

# MASTERBLACK

GUANTES DE PROTECCION CORTE - NIVEL D



	<b>EN388:2016</b>
Resistencia a la abrasión: Resistencia al corte : Resistencia al desgarro: Resistencia a la perforación: Resistencia al corte según EN ISO 13997:	<b>Niveles :</b>  <b>X</b>   <b>D</b>
Tallas	Paquetes
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	10 por paquete - 200 por caja



EPI Categoría II

Guante tricotado sin costuras, 100% polietileno alta densidad con elastano, filamento mineral e hilo 100% poliamida texturada. Recubrimiento CLEAN PU® negro en palma y dedos. Puño elástico.

Disponibile en versión ESD/SCREENTECH : MASTERBLACK/SD.

## PRINCIPALES VENTAJAS

**CONFORT**

**RESISTENCIA**

**GRIP**

## SECTORES

Industria metalúrgica y de transformación de los metales

Industria de fabricación y de transformación del vidrio

Industria de fabricación y transformación del caucho

Industria mecánica y de mantenimiento industrial

Industria de producción y subcontratación automóvil

Industria de fabricación y transformación del vidrio



**LEBON International S.à.r.l**  
 Immeuble Laccollith  
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg  
 Website : [www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)  
 TEL : +352 26 49 36 07  
 FAX : +352 26 49 35 35