



SCIES TRÉPANS BIMÉTAL POUR ACIER ET INOX

ERKO SÉRIE 42

TRÉPANS BIMÉTAL HSS M42 - 8% COBALT

Technologie bimétal : l'association de 2 aciers.

Un HSS M42 avec 8% de Cobalt, très dur et résistant à l'échauffement pour les dents et un acier ressort très endurant pour le corps de la lame.

Performance et Polyvalence

Pour la découpe des aciers, des inox, des non-ferreux, des bois cloutés.

Longévité

Haute qualité des aciers du corps et de la denture.

Pour améliorer la durée de vie dans les métaux, inox et non-ferreux, lubrifier et respecter les vitesses indiquées.

1- CHOISIR SES ACCESSOIRES DE MONTAGE (arbre et foret pilote)

En fonction de votre machine, de votre usage, du diamètre.

Montage Standard :



Montage avec Adaptateur EASY-CLIP :



Montage avec Adaptateur WELDON :



2- LES BONNES PRATIQUES :


- Préperçage avec l'arbre, sans le trépan.
Pour parfaitement centrer le trou et éviter un choc violent.
- Rôdage
Pour prendre un bon départ et prolonger la durée de vie de la lame. Réduisez simplement la vitesse lors des 2 ou 3 premières coupes.
- Respecter la vitesse de rotation selon le diamètre et la matière.
- Utiliser un FLUIDE DE COUPE OU UN LUBRIFIANT SOLIDE .
Pour lubrifier, refroidir et évacuer les copeaux (ERKO TUBEKUT)



Référence	Composition	EAN13
42900	Composition INSTALLATEUR 22 - 86 mm (9 diamètres) Diamètres : 22 - 25 - 35 - 41 - 51 - 60 - 68 - 76 - 86 mm + 1 arbre standard 42001 + 1 arbre standard 42006	3700333200951

Retrouvez tous ces conseils sur ERKO-TOOLS-TV :

ERKO-TOOLS-TV



TREPAN BIM - CORNIÈRE ACIER

ERKO-TOOLS-TV



TREPAN BIM - TUBE ACIER

ERKO-TOOLS-TV




TREPAN BIM - TUBE FONTE

ERKO-TOOLS-TV



TREPAN BIM - TUBE INOX

ERKO-TOOLS-TV



TREPAN BIM - ALUMINIUM

ERKO-TOOLS-TV



TREPAN BIM - BOIS CLOUTÉ