


Elamid Stecker Hightech

SCHUKO / Französisch/Belgischer Standard

1519100







Allgemeines

Produktnummer	1519100
Produktbezeichnung	Elamid Stecker Hightech
Farbe	schwarz

Elektrische Kennwerte

Stromstärke	16A
Spannung	250V
Polzahl	2P + PE

Normen/Richtlinien

Nach Norm	DIN VDE 0620 / NF C61-314 / NBN C61-112
Standard	SCHUKO / Französisch/Belgischer Standard
Prüfzeichen	   

Arbeitsbedingungen


Umgebungstemperatur Lagerung	-40°C bis +80°C
Umgebungstemperatur Betrieb	-30°C bis +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 bis 95%, nicht kondensierend
Schutzart	IP44
Beständigkeit	UV- Beständig Sehr gut beständig gegen die meisten Öle, Fette, Lösungs- und Reinigungsmittel, Kohlenwasserstoffe sowie organische und anorganische Basen in gebrauchstüblichen Konzentrationen

Materialien

Kontaktträger	PA
Gehäuse	PA

Anschlussleitung

Querschnitt	3x0,75mm ² -3x2,5mm ²
Leitungsdurchmesser, Maß a	6-12mm
Abisolierlänge Mantel, Maß b	39-41mm
L/N kürzen, Maß c	0mm
Abisolierlänge Adern, Maß d	8-10mm




Anschlusschrauben

Max. Drehmoment Schrauben Klemmen L-N/PE	0,4-0,5 Nm
Antrieb Schrauben Klemmen L-N/PE	Kombischlitz/PZ1
Max. Drehmoment Schrauben Gehäuse	0,6-0,7 Nm
Antrieb Schrauben Gehäuse	Kombischlitz/PZ1

Zusätzliche technische Informationen

Außenliegende Verschraubung	Schlüsselweite SW 24 Max. Drehmoment: 2,5-3,75 Nm
-----------------------------	--

Technische Änderungen vorbehalten



Sollten für den Anwendungsfall besondere Anforderungen hinsichtlich Belastbarkeit oder Beständigkeit gegen bestimmte Medien, wie z. B. Säure, bestehen, so empfehlen wir den Anwendungsfall unter tatsächlichen bzw. nachgestellten Einsatzbedingungen zu testen, da insbesondere Parameter wie Einwirkdauer, Einwirkmenge und die Temperatur großen Einfluss haben