

Fiche technique du produit

Spécifications



SH3 - moteur - 40mm 0,18Nm
170W - arbre lisse IP54 sincos
mono 16 frein

SH30401P06F2100

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Compatibilité de gamme	PacDrive 3
Nom de l'appareil	SH3
Type de produit ou équipement	Servo moteur

Complémentaires

Vitesse mécanique maximum	9000 Tr/mn
[Us] tension d'alimentation	115...480 V
Nombre de phases réseau	Triphasé
Courant continu à l'arrêt	1,12 A
Couple continu à l'arrêt	0,21 N.m à 115...480 V triphasé
Alimentation continue	170 W
Couple crête à l'arrêt	0,75 N.m à 480 V triphasé
Puissance de sortie nominale	77 W à 115 V monophasé 77 W à 230 V monophasé 166 W à 400 V triphasé 166 W à 480 V triphasé
Couple nominal	0,176 N.m à 115 V monophasé 0,176 N.m à 230 V monophasé 0,184 N.m à 400 V triphasé 0,184 N.m à 480 V triphasé
Vitesse nominale	4000 tr/min à 115 V monophasé 4000 tr/min à 230 V monophasé 9 000 tr/min à 400 V triphasé 9 000 tr/min à 480 V triphasé
Courant maximal Irms	4,5 A
Terminaison de l'axe	Arbre lisse
Diamètre de l'axe	8 mm
Longueur de l'axe	25 mm
Degré de protection IP	IP65 moteur : se conformer à CEI 60034-5 IP65 douille d'arbre : se conformer à CEI 60034-5
Type de codeur	Hiperface SinCos mono-tours absolu
Résolution du retour vitesse	16 périodes
Frein de parking	Avec
Couple de maintien	0,4 N.m
Support de montage	Bride conforme à la norme internationale
Taille bride moteur	40 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Raccordement électrique	Connecteur droit
Constante de couple	0,19 N.m/A à 120 °C
Constante de fem	13,6 V/ktr/mn à 20 °C
Nombre de pôles de moteur	5,0
Inertie du rotor	0,04 kg.cm²
Résistance du stator	17,2 Ohm
Inductance du stator	7,3 mH
Type de refroidissement	Convection naturelle
Longueur	99,4 mm
Diamètre du centrage	30 mm
Profondeur du diamètre de centrage	2,5 mm
Nombre de trous de fixation	4
Diamètre des trous de fixation	4,5 mm
Diamètre des trous de fixation	46 mm
Poids Net	0,6 kg
Référence dimensionnement	SH30402P
Nombre de phases réseau	3
Température cuivre chaud	120 °C
Raccordement électrique	connecteur à angle droit rotatif
Courant de sortie crête 3s	4,5 A
inertie	0,017 kg.cm² de frein
	0,023 kg.cm² de moteur

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	10,900 cm
Largeur de l'emballage 1	24,900 cm
Longueur de l'emballage 1	16,900 cm
Poids de l'emballage (Kg)	846,000 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	408
---	-----

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
-------------------------------	-----

Emballage sans plastique	Non
--------------------------	-----

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
-----------------------------------	--

Numéro SCIP	Ead0850d-370a-47c5-8cf7-1d93c2c974a4
-------------	--------------------------------------

Régulation REACH	Déclaration REACH
------------------	-----------------------------------

sans PVC	Oui
----------	-----

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
-----------------------	--

Reprise	Oui
---------	-----