



Image may differ from product. See technical specification for details.



TLGB 21/230V

Battery driven grease gun

Developed for maximum operator efficiency, the SKF Battery Driven Grease Gun TLGB 21 includes an integrated grease meter to help prevent over- and under-lubrication. This unique tool features a durable, ergonomic design with a four-point stand for operator comfort and convenience and a 2.5 Ah lithium-ion battery for long term use. The tool's display indicates battery charge level, amount of grease dispensed, pump/motor speed and blocked lubrication points. This powerful and versatile grease gun provides two flow rates – low and high – and can dispense up to 24 grease cartridges per battery charge. The TLGB 21 can deliver pressures up to 690 bar (10000 psi) and features a built-in light to illuminate the work area.

- Integrated grease meter tracks dispensed grease
- Display indicates lithium battery charge level and remaining grease level
- LED light illuminates work area to help locate grease fittings in dimly lit environments
- 20V 2.5Ah Lithium-ion battery dispenses up to 24 grease cartridges per charge and maintains stable energy output
- Filler nipple facilitates clean and simple filling from drums using filler pumps
- Lightweight, ergonomic design with optimized balance for operator comfort
- Including high capacity 230V battery charger and 1200 mm high pressure hose

Aperçu

Logistique

Code UNSPSC	15121902
Code eClass	23-06-91-06
Poids net du produit	6.94 kg

Performance

Pression maximum	400 bar
Débit de graisse à 70 bar (1000 psi) - Vitesse élevée	170 ml/min
Débit de graisse à 70 bar (1000 psi) - Faible vitesse	110 ml/min
Capacité de la batterie	2.5 A-h

Propriétés

Pression de pointe maximale	700 bar
NLGI class of lubricant (max)	2
Nombre de vitesses de pompage disponibles	2
Cartouches par charge de batterie	24
Écran	Yes, can show Grease meter, Battery capacity level, Cartridge grease level, Alerts of blocked fittings and Alerts of loss of prime
Éclairage intégré	Oui
Compteur de graisse intégré	Oui
Batterie	Batterie lithium-ion 20 V
Chargeur de batterie	200-240V, 50-60 Hz
Temps de charge de la batterie (max)	90 min
Plage de température de fonctionnement	-20 – 50 °C
Contenu	1x Grease gun 1x 2.5 Ah battery 1x charger 1x instructions for use 1x carrying case

Dimensions

Longueur du tuyau	1 220 mm
Dimensions de la mallette (L x h x l)	640 x 135 x 380 mm

Produits compatibles

Pièce de rechange

Spare carrying strap for battery driven grease gun	TLGB 21-1
Spare Li-Ion battery for battery driven grease gun	TLGB 21-2
Spare high pressure hose with coupler for battery driven grease gun	TLGB 21-3
Spare grease tube assembly for battery driven grease gun	TLGB 21-4
Spare charger for battery driven grease gun	TLGB 21-5
Spare charger for battery driven grease gun	TLGB 21-6
Accessory Li-Ion battery for battery driven grease gun	TLGB 21-9

Accessoire

Grease coupler	LAGC S
Spare DC Charger for battery driven grease guns	TLGB 1875A

Produit recommandé

Battery driven grease gun	TLGB 21/110V
Battery driven grease gun	TLGB 1886-E
Battery driven grease gun	TLGB 1262-E
Graisse pour roulements forte viscosité avec lubrifiants solides	LGEM 2/0.4
Graisse pour roulements pour charges élevées, extrême pression	LGEP 2/0.4
Extremely high viscosity bearing grease with solid lubricants	LGEV 2/0.4
Graisse d'usage général compatible alimentaire	LGFG 2/0.4
Graisse compatible alimentaire résistante à l'eau pour applications soumises à des charges élevées, et à une large plage de température	LGFQ 2/0.4
EAL Biodegradable bearing grease	LGGB 2/0.4
High load, high temperature, high viscosity bearing grease	LGHB 2/0.4
High load, water resistant, high temperature bearing grease	LGHC 2/0.4
High performance, high temperature bearing grease	LGHP 2/0.4
Electric motor bearing grease	LGHQ 2/0.4
High viscosity lubrication systems grease	GLS 2/0.4
Low temperature, extremely high speed bearing grease	LGLT 2/0.4
Graisse pour roulements d'usage général pour l'industrie et l'automobile	LGMT 2/0.4
Graisse pour roulements d'usage général pour l'industrie et l'automobile	LGMT 3/0.4
General purpose, high load industrial bearing grease	LGNL 2/0.4
Graisse pour roulements pour charges élevées, extrême pression, large plage de température	LGWA 2/0.4
Graisse pour roulements pressions extrêmes et basses températures	LGWM 1/0.4
High loads, wide temperature bearing grease	LGWM 2/0.4

Outil recommandé

Grease filler pump for use on drums	LAGF 18
Grease filler pump for use on drums	LAGF 50

Conditions d'utilisation

En accédant et en utilisant le site Web et/ou l'application du Groupe SKF, qui comprend AB SKF et/ou l'une de ses filiales (ci-après « SKF »), vous adhérez sans réserve aux conditions générales suivantes

Exclusion de garantie et limitation de la responsabilité

Bien que le plus grand soin ait été apporté afin de garantir l'exactitude des informations contenues sur ce site Web et/ou cette application, SKF fournit ces informations « EN L'ÉTAT » et NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT L'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE NI DU CARACTÈRE COMMERCIALISABLE EN L'ÉTAT. Vous reconnaissez utiliser ce site Web et/ou cette application à vos seuls risques, assumez l'entière responsabilité de tous les frais associés à l'utilisation de ce site Web et/ou cette application, et acceptez que SKF ne peut en aucun cas être tenu pour responsable d'un quelconque dommage direct, indirect ou consécutif découlant de votre accès, consultation ou utilisation des informations ou logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application.

Toutes les garanties et déclarations, sur ce site Web et/ou cette application, concernant les produits ou services SKF achetés ou utilisés par vous sont soumises aux conditions générales définies dans le contrat de ces produits ou services.

En outre, SKF n'offre aucune garantie quant à l'exactitude et à la fiabilité des informations contenues dans les sites externes et/ou les applications auxquels il est fait référence ou pour lesquels un lien apparaît sur notre site et/ou application, et ne pourrait être tenu responsable quant au contenu créé ou publié par des tiers. Par ailleurs, SKF ne garantit pas que ce site Web et/ou cette application ou les autres sites Web et/ou applications qui y sont liés soient exempts de virus ou d'autres éléments dangereux.

Droits d'auteur

Les droits d'auteur et droits de propriété afférents à ce site Web et/ou cette application, ainsi qu'aux informations et logiciels disponibles sur ce site et/ou application restent la propriété de SKF ou de ses concédants de licence. Tous les droits sont réservés. Tous les documents concédés sous licence mentionneront le concédant de licence ayant accordé à SKF le droit d'utiliser les documents. Les informations et logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application ne peuvent être reproduits, dupliqués, copiés, transférés, distribués, enregistrés, modifiés, téléchargés ou exploités par quelque moyen que ce soit aux fins d'une utilisation commerciale sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutefois, le contenu peut être reproduit, enregistré et téléchargé à des fins strictement personnelles sans l'accord préalable écrit de SKF. Ces informations ou logiciels ne peuvent en aucun cas être cédés à des tiers.

Ce site Internet/cette application contient certaines photos utilisées sous licence de shutterstock.com.

Marques de commerce et brevets

Tous les noms commerciaux, marques, logos et sigles apparaissant sur le site Web et/ou l'application sont la propriété de SKF ou de ses concédants de licence, et ne peuvent en aucun cas être utilisés sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutes les marques sous licence publiées sur ce site Web et/ou cette application mentionnent le concédant ayant accordé à SKF l'autorisation d'utiliser la marque. L'accès au site Web et/ou à l'application n'accorde à l'utilisateur aucune licence sur les brevets détenus par ou concédés à SKF.

Modifications

SKF se réserve le droit d'intégrer, à tout moment, des modifications ou des ajouts à ce site Web et/ou cette application.