

Produktdatenblatt

Spezifikationen



PanelSeT SM-Montageplatte, 1800x1600mm

NSYMP1816

EAN Code: 3606485130729

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Geräteanwendung	Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße	- H: 1800 mm B: 1600 mm
Beschreibung der Montageplatte	Einfach
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT SF PanelSeT SM PanelSeT SFX PanelSeT SMX
Unterkategorie	1 Montageplatte 2 Führungsschuhe
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Material	Galvanisierter Stahl

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Mit Befestigungswinkeln
Max. Last	300 kg/m²
Zulässige Dauerbelastung	500 kg Zwischenposition 600 kg Schrankrückwand
Höhe	Befestigungspunkte: 1650 mm Nennwert: 1800 mm Echt: 1697 mm
Breite	Befestigungspunkte: 1450 mm Nennwert: 1600 mm Echt: 1496 mm
Tiefe	27 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	171,000 cm
VPE 1 Länge	151,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	61,300 kg
VPE 2 Art	PAL

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	62,000 cm
VPE 2 Breite	200,000 cm
VPE 2 Länge	161,000 cm
VPE 2 Gewicht	645,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	628 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	330 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	122 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	2 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	175 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	98
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja