



SITOP UPS501S/5KWS/Expansion Module/EX
SITOP UPS501S EX 扩展模块 5 kW 用于 UPS500S (2.5 kW, 5 kW) 防护等级 IP20

存储器	
蓄能器种类	带电容器
蓄能量 蓄能器的	5 kW.s
保护和监控	
显示方式	-
• 针对正常运行	-
接口	
产品组件 PC 接口	否
产品功能 通信功能	否
接口规格	无
安全	
设备保护等级	Class III
防护等级 IP	IP20
标准, 规格, 许可	
资格证明	
• CE标识	是
• UL 许可证	是
• CSA许可证	是
• UKCA 标识	是
平均故障间隔时间 (MTBF) 40 °C 时	350 000 h
标准, 规格, 许可 危险环境	
资格证明	
• IECEx	是
• ATEX	是
• cCSAus, 等级 1, 分区 2	是
标准, 规格, 许可 船级社认证	
造船许可	否
船级社	
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	否
• Det Norske Veritas (DNV)	否; 准备中
标准, 规格, 许可 环保产品声明	
环保产品声明	是
全球变暖潜能值 [CO2 当量]	
• 总计	33 kg
• 制造期间	32.5 kg

● 运行期间 ● 使用寿命终止后		0 kg	
		0.52 kg	
环境条件			
环境温度 ● 运行期间 ● 运输期间 ● 存放期间		0 ... 60 °C; 自然对流 -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C	
气候级 符合 IEC 60721		气候类型为 3K3, 5 ... 95% 无冷凝	
连接技术			
电气连接规格 ● 输出端上		螺栓连接 可通过插入式系统连接到 SITOP UPS500S	
机械参数			
宽度 × 高度 × 深度 外壳的		70 × 125 × 125 mm	
安装宽度 × 安装高度		70 × 225 mm	
须遵守间距 ● 上 ● 下 ● 左 ● 右		50 mm 50 mm 0 mm 0 mm	
紧固类型 ● DIN 导轨安装 ● S7 异型导轨安装 ● 墙壁安装		安装在DIN导轨 EN 60715 35x7.5/15上 是 否 否	
可顺序排列的壳体		是	
净重		0.7 kg	
更多信息 网络链接			
网络链接 ● 至网页： Industry Mall ● 至网页： 选择辅助工具 TIA Selection Tool ● 至网页： 工业通信 ● 至网页： CAX 下载管理器 ● 至网页： Industry Online Support		https://mall.industry.siemens.com https://www.siemens.com/tstcloud https://siemens.com/industrial-communication https://siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com	
附加信息			
其他说明		在输入电压额定值和 +25 °C 环境温度下技术数据有效（如果没有特殊说明）	
安全提示			
安全提示		西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能，以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击，需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施（例如，防火墙和/或网络分段）的情况下，才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息，请访问 www.siemens.com/cybersecurity-industry 。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持，或者未能应用最新的更新程序，客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息，请订阅西门子 工业网络安全 RSS 源，网址为 https://www.siemens.com/cert 。(V4.7)	
分类			
		版本	分类
	eClass	14	27-04-07-05
	eClass	12	27-04-07-05
	eClass	9.1	27-04-07-05
	eClass	9	27-04-07-05
	eClass	8	27-04-06-90
	eClass	7.1	27-04-06-90

eClass	6	27-04-06-90
ETIM	9	EC000382
ETIM	8	EC000382
ETIM	7	EC000382

认可 证书

General Product Approval	For use in hazardous locations
--------------------------	--------------------------------

[Manufacturer Declaration](#)


EG-Konf.


IECEX


ATEX



[CCC-Ex](#)

For use in hazardous locations	Environment
--------------------------------	-------------



上一次修改：

2024/6/24 