

# MCR-PAC-T-USB - 编程适配器

2309000

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2309000>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

带USB和T型端口接口的编程适配器，2.4 m，用于FA MCR-...、MCR-...-LP-...和MCR-...-HT-...模块的编程



## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 2309000          |
| 包装单位       | 1 pc             |
| 最小订货量      | 1 pc             |
| 销售关键代码     | CK131Z           |
| 产品关键代码     | CK131Z           |
| 目录页面       | 页码193 (C-5-2019) |
| GTIN       | 4046356606233    |
| 单件重量（含包装）  | 128 g            |
| 单件重量（不含包装） | 124 g            |
| 原产地        | DE               |

# MCR-PAC-T-USB - 编程适配器



2309000

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2309000>

## 技术数据

### 产品属性

|      |       |
|------|-------|
| 产品类型 | 编程适配器 |
|------|-------|

### 尺寸

|    |         |
|----|---------|
| 宽度 | 56 mm   |
| 高度 | 24.5 mm |
| 深度 | 80 mm   |

### 材料规格

|      |     |
|------|-----|
| 外壳材料 | ABS |
|------|-----|

### 环境和真实条件

#### 环境条件

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 环境温度（运行）    | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度（存放/运输） | -20 °C ... 60 °C |

### 电磁兼容数据

|      |              |
|------|--------------|
| 抗干扰  | EN 61000-6-2 |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4 |

# MCR-PAC-T-USB - 编程适配器



2309000

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2309000>

## 认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2309000>

EAC

认证ID: RU C-DE.A\*08.B.01837

# MCR-PAC-T-USB - 编程适配器



2309000

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2309000>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27371392 |
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-12.0 | 27371392 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002498 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
|-------------|----------|

# MCR-PAC-T-USB - 编程适配器

2309000

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2309000>



## 产品环境合规性

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| EU RoHS                                |                        |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是                      |
| 已知的豁免条款                                | 7(a), 7(c)-I           |
| China RoHS                             |                        |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                 |
|                                        | 没有超过限值的危险物质            |
| EU REACH SVHC                          |                        |
| 《REACH候选物质注释》（CAS编号）                   | Lead（CAS编号: 7439-92-1） |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)