

### Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KS
Kurzbezeichnung des Geräts	KSA
Produktkompatibilität	Canalis KSA busbar trunking 400 A
Angebotstyp	Advanced
Produkt- oder Komponententyp	Einspeisungseinheit
Stangenmaterial	Aluminium
Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub>	400 A
[U <sub>e</sub> ] Bemessungs-Betriebsspannung	230-690 V
Anzahl Kreise	1
Sammelschienenbündelpolarität	3P+N PEN
Schutzart	Leistungsschalterschutz
Kontrolltyp	Drehgriff
Farbe	Weiß (RAL 9001)

### Zusatzmerkmale

Montageort	Links
Montagehalterung	Sammelschiene
Gehäusematerial	Metall
Anschlüsse - Klemmen	Kabel mit Öse Schienen
Breite	860 mm
Tiefe	276 mm
Höhe	346 mm
Produktgewicht	22,6 kg
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6

### Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	21,8 cm
VPE 1 Breite	39,3 cm
VPE 1 Länge	86,6 cm
VPE 1 Gewicht	26,22 kg

### Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------