



Brand of NTN corporation

## Données techniques

### USFD202

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre

#### COMPOSITION DU KIT

US.202.G2, FD203

#### VISUEL(S)



#### DEFINITION TECHNIQUE

|                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Marque                                                                    | SNR     |
| A - Hauteur du logement                                                   | 15 mm   |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 24,4 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure                                              | 22 mm   |
| d - Diamètre arbre                                                        | 15 mm   |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement        | 8,4 mm  |



#### NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

## DEFINITION TECHNIQUE

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| <b>G - Graisseur</b>                                 | M6x1    |
| <b>H - Longueur, largeur ou diamètre du logement</b> | 81 mm   |
| <b>J - Distance entre trous de fixation</b>          | 63,5 mm |
| <b>L - Largeur / diamètre du logement</b>            | 58,7 mm |
| <b>N - Dimension trou de fixation</b>                | 6,5 mm  |
| <b>S - Distance face / centre du palier</b>          | 6 mm    |

## PERFORMANCE PRODUIT

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>C - Capacité de charge dynamique</b>  | 9550000 mN |
| <b>C0 - Capacité de charge statique</b>  | 4780000 mN |
| <b>Température min de fonctionnement</b> | 253,15 °K  |
| <b>Température max de fonctionnement</b> | 373,15 °K  |

## AUTRES FONCTIONNALITES

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Masse</b>                                               | 0,28 kg |
| <b>Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage</b> | 3.5 N-m |

