



FAG

**22317-E1-XL-C3**

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux

Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux 223...-E1, dimensions principales selon DIN 635-2

X-life

## Information technique



## Votre alternative produit actuelle

Design	E1	Sans bord central
type d'alésage	Z	Cylindrique
Cage	JPA	Cage en tôle acier
jeu radial	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
dispositif de lubrification	Norme	Norme



## dimensions principale &amp; données de performance

d	85 mm	Alésage
D	180 mm	Diamètre extérieur
B	60 mm	Largeur
C <sub>r</sub>	540.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C <sub>0r</sub>	560.000 N	Charge stat. de base, radiale
C <sub>ur</sub>	51.000 N	Limite à la fatigue, radiale
n <sub>G</sub>	4.100 1/min	vitesse limite
n <sub>gr</sub>	3.200 1/min	Vitesse de base
≈m	7,245 kg	Poids



### Cotes de montage

$d_{a \min}$	99 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
$D_{a \max}$	166 mm	diamètre maximum épaulement du logement
$r_{a \max}$	2,5 mm	Rayon de gorge maximum

### Dimensions

$r_{\min}$	3 mm	Dimension minimum de chanfrein
$D_1$	154,2 mm	Alésage bague extérieure
$d_2$	104,4 mm	Diamètre de piste bague intérieure
$d_s$	4,8 mm	Diamètre trou de lubrification
$n_s$	9,5 mm	Largeur rainure de lubrification

### Plage de température

$T_{\min}$	-30 °C	Température de fonctionnement min.
$T_{\max}$	200 °C	Température de fonctionnement max.

### facteurs de calcul

$e$	0,33	Valeur limite de $F_a/F_r$ pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y
$Y_1$	2,04	Facteur de charge dynamique axiale
$Y_2$	3,04	Facteur de charge dynamique axiale
$Y_0$	2	Facteur de sécurité statique



## Caractéristiques

---



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Effort axial dans les 2 directions



Lubrification à la graisse



lubrification à l'huile



Ouvert



Erreur d'angle et désalignement statique



Erreur d'angle et désalignement dynamique