


OTTA 6-P/P YE - 螺栓接线端子

0790621

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0790621>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



螺栓接线端子，带测试插座螺栓，用于插入测试插头，连接量: 2，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，NS 32，颜色: 黄色

商业数据

订货号	0790621
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE4513
产品关键代码	BE4513
GTIN	4046356649834
单件重量（含包装）	21.474 g
单件重量（不含包装）	21.474 g
原产地	IN

OTTA 6-P/P YE - 螺栓接线端子

0790621

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0790621>



技术数据

产品属性

产品类型	螺栓接线端子
连接量	2
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	8 kV
额定条件下的最大功耗	1.31 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	6 mm²

电缆端头

横截面范围AWG	(按IEC标准修订)
----------	------------

尺寸

宽度	11 mm
端板宽度	1.5 mm
高度	43.5 mm
NS 32深度	57 mm
NS 35/7,5深度	52 mm
NS 35/15深度	59.5 mm

材料规格

颜色	黄色 (RAL 1018)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

电涌电压测试

测试电压设定值	9.8 kV
结果	已通过测试

温升测试

温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	已通过测试
短时耐受电流 6 mm ²	0.72 kA
结果	已通过测试

工频耐受电压

测试电压设定值	2.2 kV
结果	已通过测试

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

机械测试

机械强度

结果	已通过测试
----	-------

载体上的附件

DIN导轨/固定支点	NS 32/NS 35
测试力设定值	5 N
结果	已通过测试

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 (+/- 2) rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	6 mm ² / 1.4 kg
结果	已通过测试

环境和真实条件

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	已通过测试

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
频谱	2类, B级使用寿命测试, 在转向架上进行
频率	f ₁ = 5 Hz 到 f ₂ = 250 Hz
ASD等级	6.12 (m/s ²) ² /Hz

加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	已通过测试

冲击

脉冲波形	半弦
加速度	5g
电击时间	30 ms
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

OTTA 6-P/P YE - 螺栓接线端子

0790621

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0790621>



图纸

电路图




OTTA 6-P/P YE - 螺栓接线端子

0790621

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0790621>



电路图



1=端板
2=边插式桥接件
3=隔板

OTTA 6-P/P YE - 螺栓接线端子



0790621

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0790621>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0790621>

 CSA 认证ID: 13631				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	600 V	30 A	22 - 10	-

 UL认证 认证ID: E60425				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
	600 V	30 A	-	-
使用组 C				
	600 V	30 A	-	-

 EAC 认证ID: RU C-DE.BL08.B.00540				
--	--	--	--	--

OTTA 6-P/P YE - 螺栓接线端子



0790621

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0790621>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

OTTA 6-P/P YE - 螺栓接线端子



0790621
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0790621>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn