



UNE FLEXIBILITÉ ACCRUE SUR LE TERRAIN L'ÉTIQUETEUSE M6T

➤ Un format compact,
mais de nombreuses fonctionnalités !

Concevez, prévisualisez et imprimez des étiquettes comme vous le souhaitez.



MODERNISEZ LES FLUX DE TRAVAIL DE DIFFÉRENTES FAÇONS



CRÉEZ DES ÉTIQUETTES AU BUREAU OU SUR LE TERRAIN. ENREGISTREZ-LES POUR EN FACILITER LE PARTAGE



PARTAGEZ-LES PAR E-MAIL SUR LE TERRAIN ET IMPRIMEZ-LES À PARTIR DE L'ÉCRAN TACTILE DE L'ÉTIQUETEUSE OU DE VOTRE TÉLÉPHONE



CONNECTEZ JUSQU'À 5 APPAREILS VIA BLUETOOTH, GAGNEZ DU TEMPS ET ÉVITEZ LES ENNUIS EN ÉTIQUETANT SUR SITE

Une flexibilité de conception et d'impression au travail

Les bonnes étiquettes, quand vous en avez besoin.
À tout moment, partout.

Soyez plus productif grâce à ces fonctionnalités qui vous feront gagner du temps :

- ▶ Vitesse d'impression de 50,8 mm/s
- ▶ Partage de fichiers d'étiquettes à plusieurs endroits
- ▶ Stockage et importation de fichiers de données à partir d'une clé USB
- ▶ Largeur d'impression de 50,8 mm
- ▶ Compacte et légère
- ▶ Connexion à un ordinateur via Wi-Fi ou à l'aide d'un câble USB, ou utilisation depuis un smartphone avec l'application Etiquettes express





Un travail impeccable sur le terrain

Optimisez vos performances grâce aux consommables Brady




PETITS ROULEAUX

► Faites bien votre travail avec plus de 50 matériaux hautes performances et plus de 800 options d'étiquettes.



ROULEAUX EN GROS CONDITIONNEMENT

► Économisez en achetant en gros conditionnement : plus de 14 matériaux et plus de 150 options d'étiquettes.



ÉTIQUETTES PERSONNALISÉES

► Vous avez des besoins spécifiques ? Bénéficiez d'options d'étiquettes personnalisées illimitées dans plus de 70 matériaux différents.



Profitez d'une expérience d'étiquetage supérieure grâce aux consommables Brady Authentic optimisés

Les consommables Authentic fonctionnent parfaitement avec les étiqueteuses Brady afin d'offrir des performances et une fiabilité inégalées. Nous pouvons répondre à tous vos besoins avec le plus large éventail de couleurs, de finitions et d'applications ciblées du secteur. Optez pour la meilleure qualité d'impression avec les consommables Authentic.

Des consommables spécialement conçus pour toutes vos applications

Voici quelques uns des multiples consommables pour l'étiqueteuse M61

Pour voir tous les consommables disponibles, rendez-vous sur bradyeurope.com/M61Materials



| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| À enrouler Étiquettes en vinyle auto-protégées à enrouler avec adhésif puissant (B-417) | | | | | | |
| Thermorétractables Étiquettes thermorétractables hautes températures PermaSleeve (B-345) | | | | | | |
| QuickFlag™ Étiquettes en polyester polyvalentes avec adhésif ultra-puissant (B-483) | | | | | | |
| Métallisés Étiquettes en polyester métallisé (B-435) | | | | | | |
| Solubles Étiquettes en papier solubles dans l'eau (B-403) | | | | | | |
| Laboratoires Étiquettes en polyester mat StainerBondz pour lamelles de microscope (B-481) | | | | | | |
| FreezerBondz pour cryogénie Étiquettes en polyester FreezerBondz pour cryogénie (B-490) | | | | | | |
| Étiquettes non adhésives Étiquettes non adhésives polyvalentes résistantes aux déchirures (B-109) | | | | | | |

= Matériau Brady unique

► Pour en savoir plus, rendez-vous sur bradyeurope.com/M61 ou scannez le code QR pour regarder la vidéo de présentation



Caractéristiques techniques de l'étiqueteuse M611

| Caractéristiques | |
|---|--|
| Mode d'impression | Transfert thermique |
| Résolution d'impression (dpi) | 300 |
| Vitesse d'impression (mm/s) | 50,80 |
| Capacité de couleur | Monochrome |
| Etiquettes continues vs. étiquettes pré découpées | Continues & Etiquettes Pré découpées |
| Largeur max. de l'étiquette (mm) | 50,80 |
| Longueur max. d'impression (mm) | 1016,00 |
| Nb d'étiquettes max. par jour | 750 |
| Options de connectivité | Bluetooth® 5 Low Energy (classe II) USB USB 2.0 Wi-Fi |
| Compatibilité logiciel | Brady Workstation Express Labels Mobile App Pilote Windows pour logiciel tiers |
| Téléphones et tablettes pris en charge | Appareils Android sous Android OS 6+ iPhone 5S ou plus récent sous iOS 10+ |
| Code à barres | Code 128A Code 128B Code 128C Code 39 GS1 DataBar HIBC Interleaved 2 de 5 UPC-A UPC-E |
| Symboles incorporés | Selon logiciel utilisé |
| Propriétés physiques | |
| Largeur x Hauteur x Profondeur (mm) | 113,28 x 115,66 x 278,75 |
| Poids (kg) | 1,6 |
| Indicateurs à l'écran | Niveau de batterie Identification du ruban et de la référence d'étiquette Quantité de consommables restante Etat du Bluetooth Message d'erreur WiFi |
| Massicot | Massicot automatique Avec rétention d'étiquette |
| Garantie | 2 ans |
| Résistance à la chute | Résistant à des chutes de 1,8 m Résistant aux chocs de qualité militaire (MIL-STD-810G) |



Kit Étiqueteuse M611

| Numéro d'article | Description |
|------------------|---|
| 317844 | Étiqueteuse M611 - Version EU |
| 322920 | Étiqueteuse M611 - Version EU + suite Brady Workstation |
| 317836 | Étiqueteuse M611 - Version UK |
| 322921 | Étiqueteuse M611 - Version UK + suite Brady Workstation |
| 317843 | Étiqueteuse M611 - Version US |
| 322922 | Étiqueteuse M611 - Version US + suite Brady Workstation |

Cette étiqueteuse est livrée dans une boîte en carton contenant un câble USB, un guide de démarrage rapide, un câble d'alimentation secteur, une clé USB (contenant des informations sur le produit et un pilote Windows), la suite Conception de base de Brady Workstation, un rouleau d'étiquettes M6-11-427 et un ruban encreur M61-R4310.

Accessoires

| Numéro d'article | Description |
|------------------|---|
| 175603 | Mallette rigide pour étiqueteuse M611 |
| 175604 | Aimant pour étiqueteuse M611 |
| 175605 | Sac à bandoulière pour étiqueteuse M611 |

