


产品类型名称	MM FO CORD SC/SC, 50/125
产品描述	多模玻璃光纤装配
MM FO 线 SC/SC; 50/125; 预制, 带 2x SC Duplex 插头; 长度 1.0m	



应用适宜性	适用于开关柜中应用的电缆
预装配光纤电缆规格	集束 2x SC 双工插头
导线名称	I-V(ZN)H 2x50/125 OM4
导线长度	1 m
光学数据	
单位长度阻尼量	
• 850 nm 时 / 最大值	3.5 dB/km
• 1300 nm 时 / 最大值	1.5 dB/km
带宽长度产品	
• 850 nm 时	500 GHz·m
• 1300 nm 时	1300 GHz·m
机械参数	
纤维数量 / 每根光纤芯线	1
光纤芯线的数量 / 每个光纤电缆	2
光纤纤维规格	多模渐变光纤 50/125 µm, OM 4
光纤芯线规格	固定芯线
外径	
• 光纤纤维	50 µm
• 光纤纤维护套	125 µm
• 光纤芯线护套	2.8 mm
宽度 / 电缆护套的	5.9 mm
厚度 / 电缆护套的	2.8 mm
材料	
• 光纤纤维芯线	水晶玻璃
• 光纤纤维护套	水晶玻璃
• 光纤芯线护套	FR-LSZH
• 光纤电缆护套	LSZH
• 去张力装置	芳纶纱线
颜色	
• 光纤芯线护套	绿色/绿色
弯曲半径	
• 一次性弯曲时 / 许可最小值	42 mm

拉力负荷	
• 安装时 / 瞬时	500 N
• 运行期间 / 最大值	500 N
单位长度的持续横向力	100 N/cm
环境条件	
环境温度	
• 运行期间	-30 ... +70 °C
• 存放期间	-30 ... +70 °C
• 运输期间	-30 ... +70 °C
• 安装时	-5 ... +50 °C
燃烧性能	阻燃性符合 IEC 60332-3-22 (A 类)
防护等级 IP	IP20
产品特点, 产品功能, 产品组件 / 常规	
产品特点	
• 无卤素	是
• 不含硅	是
产品组件 / 啮齿动物防护	否
标准, 规格, 许可	
资格证明	
• 与 RoHS 一致	是
参考标示	
• 符合 IEC 81346-2:2009	WH
• 符合 IEC 81346-2:2019	WHA
更多信息 / 网络链接	
网络链接	
• 至网页: 导线和插头的选型帮助	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/view/109766358
• 至网页: 选择辅助工具 TIA Selection Tool	https://www.siemens.com/tstcloud
• 至网页: 工业通信	https://www.siemens.com/simatic-net
• 至网页: 图片数据库	https://www.automation.siemens.com/bilddb
• 至网页: CAx 下载管理器	https://www.siemens.com/cax
• 至网页: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com
安全提示 / 标题	
安全提示	西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能, 以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击, 需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施 (例如, 防火墙和/或网络分段) 的情况下, 才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息, 请访问 www.siemens.com/cybersecurity-industry 。西门子 不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持, 或者未能应用最新的更新程序, 客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息, 请订阅西门子工业网络安全 RSS 源, 网址为 https://www.siemens.com/cert 。(V4.7)
认可 / 证书	
General Product Approval	
Environment	
Manufacturer Declaration	  
Declaration of Conformity	Confirmation
Industrial Communication	
PROFINET	

