

# MC 1,5/19-ST-3,5 - PCB 插拔式连接器

1840531

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840531>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



PCB插拔式连接器，额定横截面: 1.5 mm<sup>2</sup>，颜色: 绿色，额定电流: 8 A，额定电压(III/2): 160 V，触点表面: Sn，触点类型: 孔式插头，电位数: 19，行数: 1，位数: 19，连接量: 19，产品系列: MC 1,5/..-ST，针距: 3.5 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，螺钉头规格: L 开槽，导线/PCB连接方向: 0°，插拔系统: COMBICON MC 1,5，互锁: 不带，安装方式: 不带，包装类型: 纸箱包装

## 优势

- 通用型连接方式，可在全球范围内使用
- 最大接触力，升温较低
- 允许连接两条绞线

## 商业数据

|            |                |
|------------|----------------|
| 订货号        | 1840531        |
| 包装单位       | 50 pc          |
| 最小订货量      | 50 pc          |
| 销售关键代码     | AABAAA         |
| 产品关键代码     | AABAAA         |
| 目录页面       | 页码82 (CC-2005) |
| GTIN       | 4017918111687  |
| 单件重量（含包装）  | 13.38 g        |
| 单件重量（不含包装） | 12.724 g       |
| 原产地        | CN             |

# MC 1,5/19-ST-3,5 - PCB 插拔式连接器



1840531  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840531>

## 技术数据

### 产品属性

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品类型 | PCB插拔式连接器             |
| 产品系列 | MC 1,5/...-ST         |
| 产品线  | COMBICON Connectors S |
| 类型   | 标准                    |
| 位数   | 19                    |
| 针距   | 3.5 mm                |
| 连接量  | 19                    |
| 行数   | 1                     |
| 电位数目 | 19                    |
| 安装法兰 | 不带                    |

### 电气特性

#### 特性

|                |        |
|----------------|--------|
| 额定电流 $I_N$     | 8 A    |
| 额定电压 $U_N$     | 160 V  |
| 接触电阻           | 1.3 mΩ |
| 额定电压 (III/3)   | 160 V  |
| 额定电涌电压 (III/3) | 2.5 kV |
| 额定电压 (III/2)   | 160 V  |
| 额定电涌电压 (III/2) | 2.5 kV |
| 额定电压 (II/2)    | 320 V  |
| 额定电涌电压 (II/2)  | 2.5 kV |

### 连接数据

#### 连接技术

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 类型    | 标准              |
| 连接器系统 | COMBICON MC 1,5 |
| 额定横截面 | 1.5 mm²         |
| 触点类型  | 孔式插头            |

#### 互锁

|      |    |
|------|----|
| 锁定类型 | 不带 |
| 安装法兰 | 不带 |

#### 导线连接

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| 连接方式         | 带压片的螺钉连接             |
| 导线 / PCB连接方向 | 0 °                  |
| 刚性导线横截面      | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面      | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16            |

# MC 1,5/19-ST-3,5 - PCB 插拔式连接器



1840531  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840531>

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头          | 0.25 mm² ... 1.5 mm²     |
| 柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管          | 0.25 mm² ... 0.5 mm²     |
| 2根横截面相同的导线，刚性导线              | 0.08 mm² ... 0.5 mm²     |
| 2根横截面相同的导线，柔性导线              | 0.08 mm² ... 0.75 mm²    |
| 2根具有相同横截面的导线，柔性，带套管但不带塑料套管   | 0.25 mm² ... 0.34 mm²    |
| 2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 0.5 mm²      |
| 塞规a x b / 直径                 | 2.4 mm x 1.5 mm / 1.6 mm |
| 剥线长度                         | 7 mm                     |
| 螺钉头驱动方式                      | 开槽 (L)                   |
| 紧固扭矩                         | 0.22 Nm ... 0.25 Nm      |

不带绝缘颈环的套管的规格

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 推荐的压接工具 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
|---------|--------------------|

带绝缘颈环的套管的规格

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 推荐的压接工具 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
|---------|--------------------|

## 材料规格

材料数据 - 联系方法

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 注意事项         | 符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
| 接触件材料        | CU合金                                               |
| 表面特性         | 热浸镀锡                                               |
| 接线点金属表面（顶层）  | 锡 (4 - 8 µm Sn)                                    |
| 触点区域金属表面（顶层） | 锡 (4 - 8 µm Sn)                                    |

材料数据 - 壳体

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 颜色 (外壳)                        | 绿色 (6021) |
| 绝缘材料                           | PA        |
| 绝缘材料组                          | I         |
| CTI符合IEC 60112                 | 600       |
| 阻燃等级，符合UL 94                   | V0        |
| 符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850       |
| 符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775       |
| 符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度       | 125 °C    |

## 尺寸

|        |         |
|--------|---------|
| 尺寸图    |         |
| 针距     | 3.5 mm  |
| 宽度 [w] | 66.5 mm |
| 高度[h]  | 11.1 mm |

# MC 1,5/19-ST-3,5 - PCB 插拔式连接器



1840531  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840531>

|      |         |
|------|---------|
| 长度[] | 16.1 mm |
|------|---------|

### 说明

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 应用说明 | 0.08 mm²导线在安装时必须放置在压接空间的中央。完成安装后必须进行检查。 |
|------|-----------------------------------------|

### 机械测试

#### 导线损坏和松动测试

|    |                     |
|----|---------------------|
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 结果 | 已通过测试               |

#### 拉伸测试

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 规格                          | IEC 60999-1:1999-11    |
| 导线横截面 / 导线类型 / 牵引力设定值 / 实际值 | 0.14 mm² / 刚性 / > 10 N |
|                             | 0.14 mm² / 柔性 / > 10 N |
|                             | 1.5 mm² / 刚性 / > 40 N  |
|                             | 1.5 mm² / 柔性 / > 40 N  |

#### 插入/拔出力

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 规格          | IEC 60512-13-2:2006-02 |
| 结果          | 已通过测试                  |
| 周期数         | 25                     |
| 每个接线位的插入强度约 | 6 N                    |
| 每个接线位的拔出强度约 | 4 N                    |

#### 扭矩试验

|    |                     |
|----|---------------------|
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
|----|---------------------|

#### 抗擦抹性

|    |                        |
|----|------------------------|
| 规格 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
| 结果 | 已通过测试                  |

#### 极性保护和编码

|    |                        |
|----|------------------------|
| 规格 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| 结果 | 已通过测试                  |

#### 外观检查

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 结果 | 已通过测试                 |

#### 尺寸检查

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 规格 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 结果 | 已通过测试                 |

### 环境和真实条件

#### 振动测试

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
|----|-----------------------|

# MC 1,5/19-ST-3,5 - PCB 插拔式连接器



1840531

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840531>

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 频率      | 10 - 150 - 10 Hz            |
| 扫描速率    | 1倍频程/分钟                     |
| 振幅      | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速度     | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz)     |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h                       |
| 测试方向    | X-, Y- 与 Z-轴                |

### 耐久性测试

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 规格                  | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 海平面脉冲耐受电压           | 2.95 kV               |
| 体积电阻 R <sub>1</sub> | 1.3 mΩ                |
| 体积电阻 R <sub>2</sub> | 1.4 mΩ                |
| 插入 / 拔出周期           | 25                    |
| 绝缘电阻，相邻接线位          | > 5 MΩ                |

### 气候测试

|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 规格        | ISO 6988:1985-02                                                              |
| 腐蚀应力      | 0.2 dm <sup>3</sup> 的SO <sub>2</sub> 气体通入容量300 dm <sup>3</sup> 的箱体，温度40°C，1周期 |
| 热应力       | 100 °C/168 h                                                                  |
| 大功率频率耐受电压 | 1.39 kV                                                                       |

### 环境条件

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 环境温度（运行）    | -40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线) |
| 环境温度（存放/运输） | -40 °C ... 70 °C            |
| 相对湿度（存放/运输） | 30 % ... 70 %               |
| 环境温度（组装）    | -5 °C ... 100 °C            |

### 电气测试

#### 温度测试 | 测试组 C

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 规格   | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 已测芯数 | 20                    |

#### 绝缘电阻

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 规格         | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| 绝缘电阻，相邻接线位 | > 5 MΩ                |

#### 电气间隙和爬电距离 |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 规格                      | IEC 60664-1:2007-04 |
| 绝缘材料组                   | I                   |
| 比较跟踪指标（IEC 60112）       | CTI 600             |
| 额定绝缘电压 (III/3)          | 160 V               |
| 额定电涌电压 (III/3)          | 2.5 kV              |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 1.5 mm              |
| 最小爬电距离(III/3)           | 2 mm                |
| 额定绝缘电压 (III/2)          | 160 V               |
| 额定电涌电压(III/2)           | 2.5 kV              |

# MC 1,5/19-ST-3,5 - PCB 插拔式连接器



1840531

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840531>

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 1.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2)            | 1.5 mm |
| 额定绝缘电压 (II/2)           | 320 V  |
| 额定过电压 (II/2)            | 2.5 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2)  | 1.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2)            | 1.6 mm |

## 包装规格

|      |      |
|------|------|
| 包装类型 | 纸箱包装 |
|------|------|

# MC 1,5/19-ST-3,5 - PCB 插拔式连接器




1840531


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840531>

## 图纸

尺寸图



图表



型号：MC 1,5/...-ST-3,5带MC 1,5/...-G-3,5


# MC 1,5/19-ST-3,5 - PCB 插拔式连接器

1840531

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840531>




图表



型号 : MC 1,5/...-ST-3,5 带 MCV 1,5/...-G-3,5


图表



型号 : MC 1,5/...-ST(F)-3,5 with MC 1,5/...-G(F)-3,5 P... THR




图表



型号：MC 1,5/ 5-ST-3,5 , 带MCD 1,5/ 5-G3-3,5 P26 THR MAG

图表



型号：MC 1,5/...-ST-3,5 , 带MCO 1,5/...-G1L(R)-3,5 KMGY


# MC 1,5/19-ST-3,5 - PCB 插拔式连接器



1840531


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840531>

图表



型号：MC 1,5/...-ST-3,5，带MCO 1,5/...-G1L(R)-3,5 KMGY

图表



型号：MC 1,5/...-ST(F)-3,5，与MCV 1,5/...-G(F)-3,5 P... THR配套

# MC 1,5/19-ST-3,5 - PCB 插拔式连接器

1840531

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840531>



## 认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840531>

| CSA<br>认证ID: 13631 |                    |                    |         |                     |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------|---------------------|
|                    | 额定电压U <sub>N</sub> | 额定电流I <sub>N</sub> | 接线容量AWG | 接线容量mm <sup>2</sup> |
| 使用组 B              | 300 V              | 8 A                | 28 - 16 | -                   |
|                    |                    |                    |         |                     |
| 使用组 D              | 300 V              | 8 A                | 28 - 16 | -                   |
|                    |                    |                    |         |                     |

| cULus认证<br>认证ID: E60425-20110128 |                    |                    |         |                     |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------|---------------------|
|                                  | 额定电压U <sub>N</sub> | 额定电流I <sub>N</sub> | 接线容量AWG | 接线容量mm <sup>2</sup> |
| 使用组 B                            | 300 V              | 8 A                | 30 - 14 | -                   |
|                                  |                    |                    |         |                     |
| 使用组 D                            | 300 V              | 8 A                | 30 - 14 | -                   |
|                                  |                    |                    |         |                     |

| VDE绘图认证<br>认证ID: 40011723 |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|
|---------------------------|--|--|--|--|

| VDE绘图认证<br>认证ID: 40011723 |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|
|---------------------------|--|--|--|--|

# MC 1,5/19-ST-3,5 - PCB 插拔式连接器



1840531

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840531>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27460202 |
| ECLASS-12.0 | 27460202 |
| ECLASS-13.0 | 27460202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002638 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# MC 1,5/19-ST-3,5 - PCB 插拔式连接器



1840531  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1840531>

## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号)                   | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.0 气候变化                             |                  |
| CO2e 千克                                | 0.106千克二氧化碳当量    |

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)