


OMH555



Détecteur de distance optique

OMHLF8KG/IO-Link/US



- 1 émetteur
- 2 récepteur



Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Classe de protection laser		1
Boîtier		rectangulaire
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	18...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation	[mA]	< 30
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité	[s]	< 0,3
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	630
Durée de vie typique	[h]	50000
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 1; Nombre des sorties numériques: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Entrées		
Entrées		Laser activé /désactivé
Nombre des entrées TOR		1
Sorties		
Nombre total de sorties		2



Détecteur de distance optique

OMHLF8KG/IO-Link/US

Technologie	PNP/NPN; (paramétrage)	
Nombre des sorties numériques	1	
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)	
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,2	
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100	
Fréquence de commutation DC [Hz]	150	
Remarque sur la fréquence de commutation [Hz]	standard	
Nombre des sorties analogiques	1	
Sortie analogique (courant) [mA]	4...20; (IEC61131-2)	
Charge maxi [Ω]	500	
Sortie analogique (tension) [V]	0...10; (IEC 61131-2)	
Résistance de charge min. [Ω]	5000	
Protection courts-circuits	oui	
Protection surcharges	oui	
Zone de détection		
Portée réglable	oui	
Diamètre max. du spot lumineux [mm]	1	
Dimensions du spot lumineux valables pour	pour la portée maximale	
Etendue de mesure / plage de réglage		
Etendue de mesure [m]	0,05...0,5; (6...90% rémission)	
Exactitude / déviations		
Compensation de température	oui	
Erreur de linéarité sortie analogique [%]	±0,22	
Remarques sur la précision / déviation	Les valeurs indiquées sont atteintes après un temps de préchauffage de 20 minutes.	
Etendue de mesure (50...300 mm)		
Répétabilité [mm]	0,3	
Résolution [mm]	0,3	
Etendue de mesure (300...500 mm)		
Répétabilité [mm]	1	
Résolution [mm]	0,5	
Logiciel / programmation		
Possibilités de paramétrage	hystérésis / fenêtre / 2 points; Temporisation à l'enclenchement et au déclenchement ; opérations de démarrage; Fonction Teach; filtre; éclairciment / obscurcissement; désactivation du laser; Mode de fonctionnement	
Interfaces		
Interface de communication	IO-Link	



Détecteur de distance optique

OMHLF8KG/IO-Link/US

Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profils	Smart Sensor - SSP 4.1.1	Measuring and Switching Sensor, 1 channel
	Common - I&D	Identification and Diagnosis
	Extension	Sensor control
	Extension	Teach two point
	Function	Locator
	Function	ProductURI
Mode SIO	oui	
Type de port maître requis	A	
Temps de cycle de process [ms] min.	3,2	
Données process IO-Link (cyclique)	Fonction	longueur en bits
	valeur process	16
	état d'appareil	4
	informations de commutation binaires	2
Fonctions IO-Link (acyclique)	étiquette électronique spécifique application; compteur horaire	
DeviceID supportés	Mode de fonctionnement	DeviceID
	default	1571
Remarque	Pour d'autres informations voir le fichier pdf IODD sous "Téléchargements"	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	0...60	
Température de stockage [°C]	-10...65	
Indice de protection	IP 65; IP 67	
Tests / homologations		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / plastique
		8 kV AD / métal
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 55011	classe B
Tenue aux vibrations	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz amplitude 1mm, durée du cycle de fréquence 5 mn, durée de présence par axe à une fréquence de résonance ou à 55 Hz: 30 mn
Tenue aux chocs	EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms demi-sinusoïdal ; 3 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées
Classe de protection laser	1	
Remarque protection laser	Attention:	lumière laser
	Classe laser:	1
		EN/IEC 60825-1 2007
		EN/IEC 60825-1 2014
		Complies with 21 CFR 1040.10 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.
MTTF [Années]	552	



Détecteur de distance optique

OMHLF8KG/IO-Link/US

Homologation UL	alimentation en tension	Class 2
-----------------	-------------------------	---------

Données mécaniques

Poids	[g]	127,3
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	51 x 51 x 17
Matières		boîtier: zamac; vitre avant: plastique
Couple de serrage	[Nm]	5

Afficheurs / éléments de service


Indication	état de commutation	1 LED, jaune
	tension d'alimentation	1 LED, vert
	Mode de fonctionnement	4 LED, blanc
Fonction Teach		oui

Remarques


Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement



- 2: OUT2: 4...20 mA / 0...10 V
- 4: OUT1: sortie de commutation ou IO-Link
- 5: IN1: Laser activé /désactivé