



PTC m. Thermostat Bodenbefestigung Heizgebläse CS030 AC 120V, 1200W

Ausführung		
Produkt-Markename		SIVACON
Produkt-Bezeichnung		Heizgerät
Ausführung des Produkts		Halbleiter, mit Thermostat
Allgemeine technische Daten		
aufgenommene Wirkleistung Nennwert		1 200 W
Volumenstrom bei frei blasend		160 m³/h
Spannung		
Spannungsart der Betriebsspannung		AC
Dauerheizleistung bei 20 °C		1 200 W
Einschaltstrom typisch		16 A
Betriebsspannung		
• bei AC bei 50 Hz Bemessungswert minimal	120 V	
• bei AC bei 50 Hz Bemessungswert maximal	120 V	
• bei AC bei 60 Hz Bemessungswert minimal	120 V	
• bei AC bei 60 Hz Bemessungswert maximal	120 V	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP		IP20
Hauptstromkreis		
Betriebsstrom des Sicherungseinsatzes träge		10 A
Produktdetails		
Produktbestandteil		
• Gebläse	Ja	
• Thermostat	Ja	
Anschlüsse		
Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss maximal		0,8 N·m
Art der Anschlusstechnik		2-polig max. 2,5 mm² mit Zugentlastung
Mechanischer Aufbau		
Höhe		168 mm
Breite		145 mm
Tiefe		120 mm
Befestigungsart		Clipbefestigung für 35 mm für DIN-Schiene o. Schraubenbefestigung (M6)
Einbaulage		Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben/Anschluss unten)
Nettogewicht		1,2 kg
Material des Gehäuses		Kunststoff
Umgebungsbedingungen		
relative Luftfeuchte Referenzwert		90 %
Approbationen Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung	Sonstige	Umwelt



[Bestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR2151-2A>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR2151-2A>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR2151-2A

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

24.05.2025

