

AZK 35 - 分支模块

0702997

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0702997>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



分支模块，额定电流: 125 A，接线方式: 螺钉连接，额定接线容量: 35 mm²，横截面: 0.75 mm² - 35 mm²，安装: 中性汇流条，颜色: 铝的颜色

优势

- 由于端子可以以后连接和固定在铜制导轨的任何位置（最大5 mm厚），用分支终端端子可以方便的达到此目的
- 在开关系统中通常需要铜质扁平式汇流条

商业数据

订货号	0702997
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE7331
产品关键代码	BE7331
目录页面	页码553 (C-3-2019)
GTIN	4017918003647
单件重量（含包装）	42.4 g
单件重量（不含包装）	41.6 g
原产地	PL

AZK 35 - 分支模块

0702997
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0702997>



技术数据

产品属性

产品类型	分接接线端子
连接量	1
行数	1

电气特性

最大负载电流	125 A (当连接截面积为35 mm²的导线时)
额定条件下的最大功耗	4.06 W
额定电流I _N	125 A
中性汇流条电流负载能力	140 A

连接数据

额定横截面	35 mm²
最大负载电流	125 A (当连接截面积为35 mm²的导线时)

层 1 上 1 下 1

螺纹	M6
紧固扭矩	3.2 ... 3.7 Nm
剥线长度	15 mm
刚性导线横截面	0.75 mm² ... 35 mm²
横截面 AWG	18 ... 2 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.75 mm² ... 35 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	18 ... 2 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.75 mm² ... 35 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.75 mm² ... 35 mm²
2根横截面相同的导线, 刚性导线	0.75 mm² ... 10 mm²
2根横截面相同的导线, 柔性导线	0.75 mm² ... 10 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带套管但不带塑料套管	0.75 mm² ... 10 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管	0.75 mm² ... 10 mm²
标称电流	125 A
最大负载电流	125 A (当连接截面积为35 mm²的导线时)
额定横截面	35 mm²

尺寸

宽度	12 mm
高度	40 mm
深度	36 mm
长度	40 mm

材料规格

颜色	铝的颜色
----	------

AZK 35 - 分支模块

0702997

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0702997>



安装

安装类型	中性汇流条
------	-------

AZK 35 - 分支模块



0702997

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0702997>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0702997>

EAC

认证ID: EACKZ 08593

AZK 35 - 分支模块



0702997

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0702997>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27141146
ECLASS-12.0	27141146
ECLASS-13.0	27250116

ETIM

ETIM 9.0	EC000001
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

AZK 35 - 分支模块

0702997

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0702997>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn