




Raccord à souder pour capteurs process

WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1



- 1 Aseptoflex Vario
2 Orifice de fuite
3 zone d'étanchéité

Application

Version	avec orifice de fuite, pour le montage du LDL20x	
Tenue en pression	50 bar	5 MPa
Remarque sur la tenue en pression	pour le raccordement capteur - raccord	

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids	[g]	113,8
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm
Raccordement capteurs		G 1 Aseptoflex Vario
Raccord process		Raccord à souder 1,5" (38,1 x 1,65); Maße gemäß DIN 11866; Reihe C ASME-BPE

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------