

uvex pheos nxt



uvex supravision excellence

Sur la face interne, traitement antibuée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Sur la face externe, puissant traitement anti-rayure, excellente résistance aux produits chimiques.

Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Teinte CBR65

La teinte CBR65 offre une valeur de transmission de 65% qui la rend idéale dans les environnements lumineux changeants (alternance intérieur/extérieur ou ombre/soleil), ou en intérieur avec un fort éclairage. Renforce les contrastes. Réduit l'exposition à la lumière bleue (jusqu'à 50% pour 450 nm). Offre une vision détendue et bien focalisée.

Caractéristiques

- lunette ultra-légère au design sport
- design innovant des branches uvex aero non-slip 3D pour un maintien optimal et sûr à tout moment sans pression
- réduction du composant rigide de la branche pour plus de légèreté
- circulation maximale de l'air grâce aux encoches spéciales dans les branches pour une excellente régulation thermique
- oculaire en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement éprouvée uvex supravision - résistance durable à la buée et aux rayures
- UV400 - Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux, jusqu'à 400 nm



Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-contre.

N° d'article	9128064
Normes	EN 166 + EN 172
Catégorie d'EPI	Catégorie II

Données techniques - Monture

Branches

Matériaux	polyamide (PA), élastomère thermoplastique (TPE)
Spécificités	uvex aero non-slip 3D pour plus de ventilation et une adhérence optimisée
Coloris	blanc, noir

Marquage

Code d'identification du fabricant	W
Norme EN en vigueur	166
Résistance aux impacts	F (45 m/s)
Résistance aux particules à haute vitesse à des températures extrêmes	T
Symbole de conformité	CE

Détails techniques - Oculaires

Matériaux	polycarbonate (PC)
Épaisseur	2,1 mm
Traitement	uvex supravision excellence
Teinte	CBR65
Protection UV	UV400
Marquage	
Filtre	5-2.5 (EN 172)
Code d'identification du fabricant	W
Classe optique	1
Résistance aux impacts	F (45 m/s)
Résistance aux particules à haute vitesse à des températures extrêmes	T
Résistance aux rayures	K
Antibuée	N
Symbole de conformité	CE

Informations logistiques

Produit			
Poids	25 g		
Dimensions (L x l x h) approx. en mm	162 x 143 x 49		
	Unité de conditionnement 1	Unité de conditionnement 2	Unité de conditionnement 3
Code EAN	4066853002055		
Quantité	1	10	160
Dimensions (L x l x h) approx. en mm	60 x 145 x 58	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Poids net approx. en g	25	250	4 000
Poids brut approx. en g	39	495	8 820
Pays d'origine	Allemagne		

Accessoires complémentaires

Cordons						
9959003		9959004			9959002	
						
Étuis						
6118002	9954355	9954395	9954600	9954500	9954501	9954360
						
Nettoyage						
9963005		9972130			9970005	
						

UVEX HECKEL s.a.s. | 44 rue d'Engwiller | 67350 Val de Moder | **Téléphone** : +33 (0)3 88 07 61 08

Fax : +33 (0)3 88 72 51 06 | **E-mail** : contact.france@uvex-heckel.fr | **Internet** : uvex-safety.fr