

**RASE25-XL-N-FA125** **Palier à semelle**

Paliers à semelle RASE...-FA125, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R, protection contre la corrosion

X-life**Information technique****Votre alternative produit actuelle**

Matériaux	GG	Grey cast iron
rainure	N	Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles
instruction de fabrication	FA125	Unit with Corroprotect coating, corrosion-resistant

dimensions principale & données de performance

d	25 mm	Alésage
L	130 mm	Longueur totale
H ₂	70 mm	Hauteur
≈m	0,76 kg	Poids

Cotes de montage

J	102,5 mm	Distance trous de fixation
N	11 mm	Largeur (rainure)
N ₁	19 mm	Longueur (rainure)



Dimensions

H	36,5 mm	Distance axe arbre
A	36 mm	Largeur (base)
A ₁	21 mm	Largeur (tête)
H ₁	14,5 mm	Hauteur (base)
B ₁	44,5 mm	Largeur totale du collier de blocage
S ₁	27 mm	Distance of raceway to locking collar
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

ASE05-FA125	Corps de palier
GE25-XL-KRR-B-FA125	Désignation roulement
KASK05	Couvercle de protection

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.