

DIABLES SPÉCIFIQUES



150 KG

Diabes élévateurs

Équipés d'un treuil de levage, ces diables sont adaptés à la pose et dépose d'éléments en hauteur ou à des opérations de chargement dans un véhicule. Appréciés des artisans.


- Équipés d'un treuil à réduction et à embrayage autobloquant : limite les efforts lors de la levée et permet une descente freinée.
- Démultiplication du treuil : effort de 4.5 kg sur la manivelle pour soulever une charge de 75 kg.
- Hauteur de manivelle ergonomique : 900 mm.
- Tablier de 1300 mm permettant de stabiliser des charges hautes.
- Équipés de poignées fermées permettant d'adapter la position des mains lors de la manipulation.
- Structure mécano-soudée en tube \varnothing 25 mm.
- Peuvent être utilisés comme diables classiques en position bayette basse.
- Livrés avec plaque CE et certificat de conformité constructeur. Notice d'utilisation et d'entretien.



810 402 000



810 402 001



Référence	Dimensions utiles mm	Roues	Ø Roues mm	Levée mm	Vitesse de levée	Dimensions hors tout mm	Poids
810 402 000	440 x 250	CC	250	700	30 tours pour arriver à 700 mm	590 x 615 x 1415	24
810 402 001		PN	260			615 x 595 x 1415	22

CC : caoutchouc, PN : pneumatique

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES



Diable élévateur
150 ou 250 kg



Diable élévateur à rallonge
100 – 150 kg

Retrouvez-nous sur
www.fimm.fr

