


Coudé - AS*2*1F-A AS2201F-N01-07SA

Fiche technique

General series information

- Orifice: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Diam. ext. du tube utilisable: Ø 2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
- Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.




Clapet antiretour, régulateur de débit
unidirectionnel, réglable

Spécifications standards

Série salle blanche	Sans
Taille du corps	2 (1/8, 1/4)
Type	2 (Coudé)
Type de Réglage	0 (Réglage à l'échappement)
Filetage	N (NPT)
Orifice	01 (1/8)
Cotes sur plats (H)	Taille du corps 1: 9mm; Taille du corps 2, 3, 4 sans
Diam. ext. du tube applicable	07 (Ø1/4)
Joint	S (Prétéflonné)
Exécutions spéciales	Sans
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	-5 °C
Pression maximale d'utilisation	1 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.1 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C
Coefficient de pression critique	0.3
Conductance sonique dm3/(s·bar)	0.8


Nombre de tours de la vis	10
Poids	0.009 Kg

Dimensions



1. An organization's culture is a collection of common understandings and common obligations that its members share.

Constructions



Information supplémentaire

Catalogue

[AS-1F_FG-A-Dd_FR.pdf](#)