

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



Basiselement, Harmony XV4,  
modular, 40mm, 24V ACDC, 3 Pin  
Adapter, Abdeckung, bis 5 Ebenen,  
weiss

XV4C21BP

EAN Code: 3606487130123

## Hauptmerkmale

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | Harmony XV4                                                         |
| Produkt- oder Komponententyp | Basiselemente                                                       |
| Unterkategorie               | Basiselement + 3 Pins Adapter & Abdeckung                           |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | XV4                                                                 |
| Montagedurchmesser           | 40 mm                                                               |
| Elektrischer Anschluss       | 24V                                                                 |
| Gehäusevariante              | Direktmontage                                                       |
| Montageposition              | Aufrecht/umgekehrt                                                  |
| Bauweise                     | Bis zu 5 Module (4 Leuchtelemente + 1 Summer oder 5 Leuchtelemente) |
| Material                     | Polykarbonat                                                        |
| Gehäusefarbe                 | Weiß                                                                |
| Produktgewicht               | 0,060 kg                                                            |

## Zusatzmerkmale

|                                               |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] Bemessungs-<br>Betriebsspannung          | 24 V AC 50/60 Hz<br>24 V DC                                                                                                           |
| Bemessungs-<br>Betriebsspannungsgrenzen       | 21,6 - 26,4 V AC/DC                                                                                                                   |
| Schutzklasse für Stromschläge                 | Klasse III                                                                                                                            |
| Anschlüsse - Klemmen                          | Push-In-Klemme, 6 x 0,25 - 6 x 1,5 mm <sup>2</sup> mit Kabelende<br>Push-In-Klemme, 6 x 0,25 - 6 x 1,5 mm <sup>2</sup> ohne Kabelende |
| Kabeleinführung                               | Unterer Eingang                                                                                                                       |
| [Ui] Bemessungs-<br>Isolationsspannung        | 50 V                                                                                                                                  |
| [Uimp] Bemessungs-<br>Stoßspannungsfestigkeit | 500 V                                                                                                                                 |

## Montage

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Verschmutzungsgrad                  | 2                                                      |
| Umgebungstemperatur bei<br>Betrieb  | -10...50 °C                                            |
| Umgebungstemperatur bei<br>Lagerung | -35...70 °C                                            |
| Schutzart (IP)                      | IP65                                                   |
| Umwelteinflüsse Typklassen          | UL type 12                                             |
| Vibrationsfestigkeit                | 6 gn, Amplitude = ± 0,5 mm (f = 10...150 Hz)in Betrieb |
| Stoßfestigkeit                      | 20 gn (Dauer = 11 ms) für in Betrieb                   |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Normen                  | UL 60947-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 |
| Produktzertifizierungen | cULus<br>CCC<br>RCM<br>UKCA<br>CE                        |

## Verpackungseinheiten

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| VPE 1 Art                     | PCE       |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1         |
| VPE 1 Höhe                    | 4,300 cm  |
| VPE 1 Breite                  | 4,300 cm  |
| VPE 1 Länge                   | 13,000 cm |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 75,000 g  |
| VPE 2 Art                     | S02       |
| VPE 2 Menge                   | 48        |
| VPE 2 Höhe                    | 15 cm     |
| VPE 2 Breite                  | 30 cm     |
| VPE 2 Länge                   | 40 cm     |
| VPE 2 Gewicht                 | 3,905 kg  |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

|                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total lifecycle Carbon footprint                               | 1 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]  | 0.9 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Installationsphase [A5]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]  | 0.1 kg CO2 eq.                      |
| Umweltproduktdeklaration                                       | <a href="#">Produktumweltprofil</a> |

## Use Better



### Materialien und Verpackung

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja                                                                                       |
| Verpackung ohne Kunststoff      | Ja                                                                                       |
| EU-RoHS-Richtlinie              | <a href="#">Freistellungskonform</a>                                                     |
| REACH-Verordnung                | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert</a> |

## Use Longer



### Verlängerung der Lebensdauer

|           |      |
|-----------|------|
| Reparatur | Nein |
|-----------|------|

## Use Again



### Reproduktion

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 80                                                                                                                                                                                                                                    |
| Circular Economy-Eignung          | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                                                                                                              |
| Rücknahme                         | Nein                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE-Kennzeichnung                |  Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---





