


## ETHERLINE® Cat.5e

Câble Ethernet de catégorie 5e, classe D pour pose fixe - testé jusqu'à 100 MHz

Câble Ethernet industriel Cat.5e pour pose fixe  
matériau de la gaine extérieure sans halogène ou PUR (homologation AWM), conception 2 ou 4 x2xAWG24/1

### Info

Câble pour réseau Ethernet industriel  
Cat.5e



Composants d'automatisation complémentaires de Lapp



Génie mécanique et industriel



Sans halogène



Résistance mécanique



Les signaux d'interférence

### Avantages

Communication parfaite entre le niveau capteur/actionneur et Internet

Blindé contre les interférences

Utilisable dans des locaux secs ou humides

Peut être utilisé dans un réseau Ethernet industriel dans des environnements industriels difficiles

Câbles avec gaine PUR: 1000 V UL - classe pour les installations proches des câbles de puissance

### Applications

2 paires : 10/100 Mbit/s pour Ethernet industriel

4 paires : 10/100/1 000 Mbit/s pour Ethernet industriel

convient aux applications EtherCAT et EtherNet/IP

Dernière mise à jour (03.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02\_03.16

## ETHERLINE® Cat.5e

Utilisation industrielle  
Pose fixe

### Particularités

Un blindage double de qualité procure une excellente sécurité de transmission dans les environnements à sollicitation électromagnétique importante  
Gaine extérieure PUR hautement résistante aux huiles minérales et à l'abrasion  
Gaine extérieure sans halogène

### Homologations / références de la norme

Versions PUR : UL AWM Style 21576  
Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2  
Sans halogène selon IEC 60754-1 (quantité de gaz acides halogénés) Corrosivité des fumées selon IEC 60754-2 (degré d'acidité)  
Câbles PUR : sans halogène, selon VDE 0472-815

### Constitution du produit

Âme: massive  
Isolation du conducteur en mousse  
Version à 2 ou 4 paires  
SF/UTP : tresse de brins de cuivre étamé et de feuillard d'aluminium laminé en plastique comme blindage général  
Gaine : PVC / LSZH  
Couleur : bleu clair (similaire à RAL 5021)

### Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC000830 ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données
Tension de service:	(pas pour des applications à courant fort) 125 V
Rayon de courbure minimum:	Pose fixe : 7.5 x diamètre câble En pose fixe : 8 x diamètre extérieur (câbles à 4 paires)
Tension d'essai:	Conducteur/Conducteur : 1000 V Conducteur/blindage : 500 V
Impédance caractéristique:	nom. 100 Ω selon IEC 61156-5
Plage de température:	Pose fixe : -30°C à +80°C Au montage : -5°C à +50°C

### Remarque

Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.

Retrouver nos longueurs standard sur: [www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths](http://www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths)

Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret

Fiche technique plus détaillée disponible sur demande. Merci de préciser exactement le type de câble et les dimensions

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**ETHERLINE® Cat.5e**

Numéro d'article	Designation article	Nombre de paires et section AWG par conducteur	Diamètre du conducteur en mm	Diamètre extérieur en mm	Indice de cuivre kg/km	Poids en kg/km
2170280	ETHERLINE® H CAT.5e	2 x 2 x AWG24/1	1	5.6	22	45
Gaine extérieure PUR sans halogène						
2170281	ETHERLINE® P CAT.5e	2 x 2 x AWG24/1	1	5.8	22	45
2170296	ETHERLINE® H CAT.5e	4 x 2 x AWG24/1	1	6.1	32	54
2170298	ETHERLINE® H-H CAT.5e	4 x 2 x AWG24/1	1	6.1 x 8.1	32	80
Gaine extérieure PUR sans halogène						
2170297	ETHERLINE® P CAT.5e	4 x 2 x AWG24/1	1	6.1	32	62

Dernière mise à jour (03.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.  
PN 0456 / 02\_03\_16

## ETHERLINE® Cat.5e

