

## ハウジング - PCV 5/11-GF-7,62 - 1720990

このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



ソケット, 定格電流: 41 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 630 V, 極数: 11, ピッチ: 7.62 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続

図は5極仕様

### 特長

- ✓ 縦型PCV 5ソケット、PC 5プラグと組み合わせて使用
- ✓ はんだピンの配列で誤接続防止
- ✓ ねじフランジ付きで防振接続 ( -GF、デバイスのねじ接続も兼用 )
- ✓ クリック&ロック ( 固定ラッチ ) システムと互換



### 基本情報

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 梱包                   | 50 pc                                                                                                   |
| GTIN                 | <br>4 046356 114110 |
| 1個あたりの重量 ( 梱包を含まない ) | 28.582 g                                                                                                |
| 関税                   | 85366990                                                                                                |
| 生産国                  | ポーランド                                                                                                   |
| 注意                   | 受注生産 ( 返品不可 )                                                                                           |

### 技術データ

#### 寸法

|          |           |
|----------|-----------|
| 長さ       | 14.29 mm  |
| ピッチ      | 7.62 mm   |
| 寸法a      | 76.2 mm   |
| 高さ       | 29.25 mm  |
| はんだピンの長さ | 4.26 mm   |
| ピン寸法     | 0,8 x 1,0 |
| ピンピッチ    | 7.62 mm   |
| 穴径       | 1.3 mm    |

#### その他

## ハウジング - PCV 5/11-GF-7,62 - 1720990

### 技術データ

#### その他

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 製品範囲                | PCV 5/...-GF |
| 絶縁材質グループ            | I            |
| 定格サージ電圧 ( III/3 )   | 6 kV         |
| 定格サージ電圧 ( III/2 )   | 6 kV         |
| 定格サージ電圧 ( II/2 )    | 6 kV         |
| 定格電圧 ( III/3 )      | 630 V        |
| 定格電圧 ( III/2 )      | 630 V        |
| 定格電圧 ( II/2 )       | 1000 V       |
| 準拠規格                | EN-VDE       |
| 標準規格 I <sub>N</sub> | 41 A         |
| 最大負荷電流              | 41 A         |
| 絶縁材質                | PA           |
| UL94難燃性クラス          | V0           |
| 色                   | 緑            |
| 極数                  | 11           |

### 分類

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27260704 |
| eCl@ss 7.0 | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 | 27440402 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002637 |
| ETIM 5.0 | EC002637 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211810 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
| UNSPSC 11     | 39121409 |
| UNSPSC 12.01  | 39121409 |
| UNSPSC 13.2   | 39121409 |

### 認証

#### 認証

## ハウジング - PCV 5/11-GF-7,62 - 1720990

### 認証

#### 認証

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

#### 防爆認証

#### 提出した認証

#### 認証の詳細

| UL Recognized  |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                                                                                 | B     | C     | D     |
| 標準規格 IN                                                                                         | 41 A  | 41 A  | 10 A  |
| 定格電圧UN                                                                                          | 300 V | 150 V | 300 V |

| cUL Recognized  |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                                                                                    | B     | C     | D     |
| 標準規格 IN                                                                                            | 41 A  | 41 A  | 10 A  |
| 定格電圧UN                                                                                             | 300 V | 150 V | 300 V |


|     |
|-----|
| EAC |
|-----|

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cULus Recognized  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 図面

## ハウジング - PCV 5/11-GF-7,62 - 1720990

外形寸法



穴あけ加工図

