




RCJT40-TV-VA-FD

Corps de roulement à bride

Corps de roulement à bride, conception FD

Information technique



Votre alternative produit actuelle

matière spéciale	TV	Logement en plastique
Matériaux	TV-FD	Plastic for food industry
roulement résistant à la corrosion	VA	Roulement inox résistant à la corrosion

dimensions principale & données de performance

d	40 mm	Alésage
L	100 mm	Largeur de bride
H	175 mm	Hauteur de bride
U	56,2 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	29.520 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	18.140 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	800 N	Limite à la fatigue, radiale
C _{0r G}	14.900 N	Capacité de charge (logement)
≈m	0,88 kg	Poids

Cotes de montage

J	144 mm	Distance trous de fixation
N	14 mm	Trou de fixation
W	4 mm	Largeur entre plats



Dimensions

A	37,5 mm	Hauteur logement
A 1	20 mm	Épaisseur de bride
A 2	21,5 mm	Distance piste
B 1	43,7 mm	Largeur totale du collier de blocage
B 3	49,5 mm	Distance housing centre to cap end
S 1	34,7 mm	Distance of raceway to locking collar
V	100 mm	Diamètre d'épaulement logement
Q	1/4"-28 UNF	Taraudage de raccordement pour lubrification
d 3	60,3 mm	Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique

information additionnelle

GEH.CJT08-TV-WHT	Corps de palier
GE40-KRR-B-FA107-VA-FD	Désignation roulement
KASK08-S-G-WHT	Couvercle de protection

Plage de température

T min	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T max	100 °C	Température de fonctionnement max.