

# Fiche technique du produit

Spécifications



**Lexium - servomoteur 1,05N.m - multi - IP54, IP65 - bride 55mm - av frein park.**

SH30553P02F2000

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

Compatibilité de gamme PacDrive 3

Nom de l'appareil SH3

Type de produit ou équipement Servo moteur

## Complémentaires

Vitesse mécanique maximum 9000 Tr/mn

[Us] tension d'alimentation 115...480 V

Nombre de phases réseau Triphasé

Courant continu à l'arrêt 1,7 A

Couple continu à l'arrêt 1,05 N.m à 115 à 480 V triphasé

Alimentation continue 680 W

Couple crête à l'arrêt 3,5 N.m à 115 à 480 V triphasé

Puissance de sortie nominale 240 W à 115 V monophasé  
460 W à 230 V monophasé  
880 W à 400 V triphasé  
970 W à 480 V triphasé

Couple nominal 1,13 N.m à 115 V monophasé  
1,1 N.m à 230 V monophasé  
0,81 N.m à 400 V triphasé  
0,81 N.m à 480 V triphasé

Vitesse nominale 2000 tr/min à 115 V monophasé  
4000 tr/min à 230 V monophasé  
8000 tr/mn à 400 V triphasé  
8000 tr/mn à 480 V triphasé

Courant maximal Irms 6,5 A

Terminaison de l'axe Arbre lisse

Diamètre de l'axe 9 mm

Longueur de l'axe 20 mm

Degré de protection IP IP54 douille d'arbre sans garniture d'étanchéité d'arbre: conforming to IEC 60034-5  
IP65 moteur: conforming to IEC 60034-5  
IP65 douille d'arbre: conforming to IEC 60034-5

Type de codeur Hiperface SinCos absolu multitours

Résolution du retour vitesse 128 périodes

Frein de parking Avec

Couple statique 0,8 N.m

Support de montage Bride conforme à la norme internationale

Taille bride moteur 55 mm

Raccordement électrique	Connecteur à angle droit rotatif
Constante de couple	0,62 N.m/A à 120 °C
Constante de fem	41 V/ktr/mn à 20 °C
Nombre de pôles de moteur	3,0
Inertie du rotor	0,155 kg.cm <sup>2</sup>
Résistance du stator	10,4 Ohm
inductance du stator	13,02 mH
Force radiale maximale Fr	190 N à 8000 Tr/mn 390 N à 1000 Tr/mn 310 N à 2000 Tr/mn 270 N à 3000 Tr/mn 240 N à 4000 Tr/mn 230 N à 5000 Tr/mn 210 N à 6000 Tr/mn 200 N à 7000 Tr/mn
Force axiale maximale Fa	40 N
Type de refroidissement	Convection naturelle
Longueur	203 mm
Diamètre du centrage	40 mm
Profondeur du diamètre de centrage	2 mm
Nombre de trous de fixation	4
Diamètre des trous de fixation	5,5 mm
Diamètre des trous de fixation	63 mm
Poids du produit	1,9 kg
Référence dimensionnement	SH30553P
Nombre de phase réseau	3
Température cuivre chaud	130 °C
compatible drive output current 3s peak 2	6 A
Raccordement électrique	connecteur à angle droit rotatif

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	11,500 cm
Largeur de l'emballage 1	19,000 cm
Longueur de l'emballage 1	39,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,408 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	14,852 kg
Type d'emballage 3	P06

---

<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	24
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	75,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	80,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	60,000 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	61,791 kg

---

## **Garantie contractuelle**

---

**Garantie** 18 mois

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### **Empreinte environnementale**

Empreinte carbone du cycle de vie total	<b>2086</b>
Profil environnemental du produit (PEP)	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Use Better

### **Matières et Substances**

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	Ead0850d-370a-47c5-8cf7-1d93c2c974a4
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
sans PVC	Oui

## Use Again

### **Réemballer et réusiner**

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non