

NBC-MSX/ 2,0-94S SCO RAIL - Netzwerkkabel



1415599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415599>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Netzwerkkabel, Ethernet CAT6_A (10 GBit/s), 8-polig, PE-X halogenfrei, schwarz, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: X / IP65, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m

Ihre Vorteile

- Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
- Sicher verriegelt durch spezielle Vibrationsbremse
- Beständig gegen Temperatureinflüsse – getestet auf erweiterten Temperaturbereich und gegen Temperaturschocks
- Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1415599
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	AF1CMJ
Katalogseite	Seite 404 (C-2-2019)
GTIN	4055626047669
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	142,16 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	134,76 g
Zolltarifnummer	85444210
Ursprungsland	PL

NBC-MSX/ 2,0-94S SCO RAIL - Netzwerkkabel



1415599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415599>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenkabel konfektioniert
Anwendung	Bahnanwendungen
Sensorart	Ethernet
Polzahl	8
Anzahl der Kabelabgänge	1
Geschirmt	ja
Kodierung	X

Schnittstellen

Bussystem	Ethernet
Signalart/Kategorie	Ethernet CAT6A, 10 GBit/s

Signalisierung

Statusanzeige	nein
Statusanzeige vorhanden	nein

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U _N	48 V AC
	60 V DC
Nennstrom I _N	0,5 A
Übertragungsmedium	Kupfer

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform	Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP65
Polzahl	8
Verriegelungsart	SPEEDCON
Kodierungsart	X (Daten)
Farbe Griffkörper	schwarz
Material	CuZn (Kontakt) Ni/Au (Kontaktoberfläche) TPU (Kontaktträger) PA 6.6 (Griffkörper) Zinkdruckguss, vernickelt (Verschraubung)
Normen/Bestimmungen	PA 6.6: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze R22, R23 und R24 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3)
Steckzyklen	≥ 100
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Schutzart	IP65

NBC-MSX/ 2,0-94S SCO RAIL - Netzwerkkabel



1415599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415599>

Umgebungstemperatur (Betrieb)	IP67 -25 °C ... 90 °C
Anschluss 2	
Ausführung	freies Leitungsende
Kabel / Leitung	
Leitungslänge	2 m
Ethernet BETAtrans® Bahnanwendung CAT7 [94S]	
Maßzeichnung	
Leitungsgewicht	59 kg/km
Kupfergewicht	28 kg/km
Polzahl	8
Geschirmt	ja
Leitungstyp	Ethernet BETAtrans® Bahnanwendung CAT7 [94S]
Leiteraufbau	4x2xAWG26/7; S/FTP
Signallaufzeit	4,4 ns/m
Signalgeschwindigkeit	0,78 c
Leiteraufbau Signalleitung	7x 0,16 mm
AWG Signalleitung	26
Leitungsquerschnitt	4x 2x 0,14 mm ²
Aderdurchmesser inklusive Isolierung	1,05 mm ±0,1 mm
Leitungsaußendurchmesser	6,60 mm ±0,2 mm
Außenmantel, Material	PE-X
Außenmantel, Farbe	schwarz
Material Leiter	verzinnte Cu-Litze
Material Aderisolation	Zell-PE
Einzelader, Farbe	weiß-blau, weiß-orange, weiß-grün, weiß-braun
Paarverseilung	2 Adern zum Paar
Art der Paarschirmung	Alu-kaschierte Polyesterfolie
Gesamtverseilung	4 Paare längsverseilt
Leiterwiderstand max.	≤ 145 Ω/km
Isolationswiderstand	≥ 5 GΩ*km
Kopplungswiderstand	5,00 mΩ/m (bei 10 MHz)
Wellenwiderstand	100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz)
Betriebskapazität	44 nF (pro Kilometer)
Nennspannung Kabel	125 V AC (Uo)

NBC-MSX/ 2,0-94S SCO RAIL - Netzwerkkabel



1415599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415599>

Prüfspannung Ader/Ader	1000 V AC (50 Hz, 1 min.)
Prüfspannung Ader/Schirm	1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.)
Mindestbiegeradius, fest verlegt	6 x D
Kleinster Biegeradius, fest verlegt	40 mm
Zugfestigkeit	≤ 60 N (kurzzeitig) ≤ 15 N (dauernd)
Nahnebensprechdämpfung (NEXT)	100 dB (bei 1 MHz) 99 dB (bei 10 MHz) 95 dB (bei 100 MHz) 92 dB (bei 200 MHz) 90 dB (bei 250 MHz) 83 dB (bei 500 MHz) 81 dB (bei 600 MHz) 80 dB (bei 700 MHz) 77 dB (bei 800 MHz) 75 dB (bei 900 MHz) 74 dB (bei 1000 MHz) 72 dB (bei 1100 MHz) 70 dB (bei 1200 MHz)
Leistungssummierte Nahnebensprechdämpfung (PSNEXT)	97 dB (bei 1 MHz) 96 dB (bei 10 MHz) 92 dB (bei 100 MHz) 89 dB (bei 200 MHz) 87 dB (bei 250 MHz) 80 dB (bei 500 MHz) 78 dB (bei 600 MHz) 77 dB (bei 700 MHz) 74 dB (bei 800 MHz) 72 dB (bei 900 MHz) 71 dB (bei 1000 MHz) 69 dB (bei 1100 MHz) 67 dB (bei 1200 MHz)
Rückflussdämpfung (RL)	24 dB (bei 1 MHz) 33,9 dB (bei 10 MHz) 38,3 dB (bei 100 MHz) 35,3 dB (bei 200 MHz) 32,9 dB (bei 250 MHz) 29,7 dB (bei 500 MHz) 30,6 dB (bei 600 MHz) 31 dB (bei 700 MHz) 26,7 dB (bei 800 MHz) 28,6 dB (bei 900 MHz) 27,5 dB (bei 1000 MHz) 26,9 dB (bei 1100 MHz)

NBC-MSX/ 2,0-94S SCO RAIL - Netzwerkkabel



1415599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415599>

	26,3 dB (bei 1200 MHz)
Übersprechdämpfung (ACR)	100,00 dB (bei 1 MHz) 99,00 dB (bei 10 MHz) 93,00 dB (bei 100 MHz) 88,00 dB (bei 200 MHz) 86,00 dB (bei 250 MHz) 78,00 dB (bei 500 MHz) 74,00 dB (bei 600 MHz) 72,00 dB (bei 700 MHz) 69,00 dB (bei 800 MHz) 67,00 dB (bei 900 MHz) 65,00 dB (bei 1000 MHz) 63,00 dB (bei 1100 MHz) 61,00 dB (bei 1200 MHz)
Leistungssummierte Übersprechdämpfung (PS-ACR)	97 dB (bei 1 MHz) 96 dB (bei 10 MHz) 90 dB (bei 100 MHz) 85 dB (bei 200 MHz) 83 dB (bei 250 MHz) 75 dB (bei 500 MHz) 71 dB (bei 600 MHz) 69 dB (bei 700 MHz) 66 dB (bei 800 MHz) 64 dB (bei 900 MHz) 62 dB (bei 1000 MHz) 60 dB (bei 1100 MHz) 58 dB (bei 1200 MHz)
Schirmdämpfung	0,25 dB (bei 1 MHz) 0,76 dB (bei 10 MHz) 2,49 dB (bei 100 MHz) 3,69 dB (bei 200 MHz) 4,18 dB (bei 100 MHz) 5,6 dB (bei 500 MHz) 6,74 dB (bei 600 MHz) 7,32 dB (bei 700 MHz) 7,89 dB (bei 800 MHz) 8,5 dB (bei 900 MHz) 9,11 dB (bei 1000 MHz) 9,5 dB (bei 1100 MHz) 9,9 dB (bei 1200 MHz) 60,00 dB (bis 1000 MHz)
Halogenfreiheit	nach EN 50267-2-1 nach EN 60684-2 nach EN 60332-1-2

NBC-MSX/ 2,0-94S SCO RAIL - Netzwerkkabel



1415599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415599>

Flammwidrigkeit	EN 60332-3-25 nach ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01)
Rauchgasdichte	EN 61034-2
Ölbeständigkeit	nach EN 50306-4, 72 h bei 100 °C, IRM 902
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	BS 6853 (Kabel intern Ia, Ib, II / Kabel extern Ia, Ib, II) DIN 5510-2 (Brandschutzstufe 1, 2, 3, 4) EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) EN 50306-4 NF F16-101 (Klassifizierung C / F1) NF F16-101 (Kabel intern A1, A2, B / Kabel extern A1, A2, B) NFPA 130 PN-K-02511 (Klasse A) UIC 564-2 (Klasse A)
Sonstige Beständigkeit	beständig gegen Treibstoffe (nach EN 50306-4, 168 h bei 70 °C, IRM 903) beständig gegen Ozon (nach EN 50306-4, 72 h bei 40 °C, Verfahren B, Volumenkonzentration 200×10^{-6})
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65/IP67
-----------	-----------

Normen und Bestimmungen

M12

Normbezeichnung	M12-Steckverbinder
Normen/Bestimmungen	IEC 61076-2-109
Normbezeichnung	Schock, Vibration
Normen/Bestimmungen	EN 50155

NBC-MSX/ 2,0-94S SCO RAIL - Netzwerkkabel




1415599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415599>


Zeichnungen

Maßzeichnung




Stecker M12-SPEEDCON, gerade, geschirmt

Schemazeichnung



Polbild M12-Stecker, 8-polig, X-kodiert, Ansicht Stiftseite

Schaltplan



Kontaktbelegung des M12-Steckers

NBC-MSX/ 2,0-94S SCO RAIL - Netzwerkkabel



1415599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415599>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

NBC-MSX/ 2,0-94S SCO RAIL - Netzwerkkabel



1415599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415599>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-Nr.: 119-47-1)
SCIP	6dc037b1-dc3b-4e23-b61c-e854c6291221

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	4,434 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de