

CK1,6-ED-2,50BU AG - 压接插针

1663446

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663446>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



压接插针，触点直径: 1.6 mm，车削，孔式插头，插针材料: 铜合金，触点表面: 镀银，接线容量: 2.5 mm² ... 2.5 mm²，AWG 14

商业数据

订货号	1663446
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	AF7AIA
产品关键代码	AF7AIA
目录页面	页码507 (C-2-2019)
GTIN	4017918123253
单件重量（含包装）	0.74 g
单件重量（不含包装）	0.677 g
原产地	DE

CK1,6-ED-2,50BU AG - 压接插针

1663446

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663446>



技术数据

说明

概述	用于HC-M-12、HC-M-17、HC-M-03/04、HC-M-EMV、HC-D、HC-DD、HC-Q和VC-D插芯
----	--

安装

组装说明	如果电压< 5 V且电流< 5 mA，建议使用镀金插针。 压接连接的质量遵循DIN EN 60352-2标准。
------	--

产品属性

产品类型	压接插针
系列	HC-M-12
	HC-M-EMV
	HC-D
	HC-DD
	VC-D
	HC-M-03/04
	HC-M-17
	HC-K
	HC-Q
	HC-COM
	HC-M-42
型号	对应各自的孔式插针
触点类型	车削

连接数据

连接方式	压接
触点类型	孔式插头
连接系统	压接
导线横截面	2.5 mm² ... 2.5 mm²
可连接导线横截面AWG	14
单根电线的剥线长度	6 mm
柔性导线横截面	2.5 mm² ... 2.5 mm²

材料规格

接触件材料	铜合金
材料接触表面	镀银

尺寸

机械特性	
接点直径	1.6 mm

机械特性

CK1,6-ED-2,50BU AG - 压接插针



1663446

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663446>

机械参数

插 / 拔周期	≥ 500
---------	-------

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C
----------	-------------------


CK1,6-ED-2,50BU AG - 压接插针

1663446

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663446>



图纸



尺寸图

CK1,6-ED-2,50BU AG - 压接插针



1663446

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663446>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663446>



EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC
认证ID: EAC-Zulassung

CK1,6-ED-2,50BU AG - 压接插针



1663446

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663446>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK1,6-ED-2,50BU AG - 压接插针

1663446

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1663446>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	c78f2872-2a9c-415a-98bd-97f3482897e0

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn