

JLB 260PACC

JLB 259PACC

JLB 260PACCUS



JLB 260PACC

► Coffret métallique laqué / Lacquered metal box







JLB M53PA / JLB M60PA

► Breveté et modèle déposé / Patent and Design appln



JLB M53PA / JLB P42R / TC 420PA

► Règle de mesure imprimée sur le coffret / Graduated ruler for cut setting printed on case.

Réf. / Set 	mm 	Kg 	∅ mm / " 
JLB 260PACC	380 x 330 x 55	5,4	2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60 + pointe de centrage + cutter circulaire Ø420 mm + lame de rechange / + centering pin + sealing ring cutter Ø420 mm + extra blade
JLB 259PACC	380 x 330 x 55	5,4	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59 + pointe de centrage + cutter circulaire Ø420 mm + lame de rechange / + centering pin + sealing ring cutter Ø420 mm + extra blade
JLB 260PACCUS	380 x 330 x 55	5,4	1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4"-7/8"-1" 1 1/16"-1 1/8"-1 3/16"-1 1/4"-1 5/16"-1 3/8"-1 7/16"-1 1/2"-1 5/8"-1 11/16"-1 3/4"-1 7/8"-2" 2 1/8"-2 3/16"-2 1/4"-2 5/16"-2 3/8" + pointe de centrage + cutter circulaire Ø16" + lame de rechange / + centering pin + sealing ring cutter Ø16" + extra blade

	JLB 260PACC	JLB 259PACC	JLB 260PACCUS
JLB M60PA 	●	●	●
JLB M53PA 	●	●	●
JLB P42R 	●	●	●
TC 420PA 	●	●	●
LAM1 	●	●	●

