

Produktdatenblatt

Spezifikationen



ClimaSys-Lüfter IP54, 38m³/h, 48V DC, mit Ausgangsgitter und Filter G2

NSYCVF38M48DPF

EAN Code: 3606480151194

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CV
Produkt- oder Komponententyp	Lüfter
Art des Filters	Standard
Durchflussmenge	Freie Durchflussmenge mit Standardfilter: 44 m3/h
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	36 - 56 V
Eingangsspannung	48 V DC

Zusatzmerkmale

Absorbierte Leistung	3,6 W
[In] Bemessungsstrom	0,07 A
Schallpegel bei	40...41 dB
Lagertyp	Kugel
Höhe	Extern: 137 mm
Breite	Extern: 117 mm
Tiefe	Extern : 49 mm
Abmessungen des Ausschnitts	92 x 92 mm
Produktgewicht	0,23 kg
Material	Auslassgitter: gespritzter Thermoplast (ASA PC)
Farbe	Auslassgitter: grau (RAL 7035)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Max. Druck	29 Pa Durchflussmenge 0 m³/h
Anschlüsse - Klemmen	Kabel
Schutzart (IP)	IP54
Geräteaufbau	1 Axialmotor 2 Schutzgitter: auf der vorderen und hinteren Fläche 1 Filter: Vorderseite des Axialmotors 1 Auslassgitter: Frontseite 1 Ausschnittschablone
Einsatzbedingungen	Außentemperatur muss 5°C unter der Innentemperatur liegen Umgebung muss relativ sauber sein Ein zu häufiger Filteraustausch sollte vermieden werden Durchflussmenge hängt vom Arbeitspunkt ab, siehe ProClima-Software Filter muss regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,000 cm
VPE 1 Breite	12,500 cm
VPE 1 Länge	14,700 cm
VPE 1 Gewicht	280,000 g

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

 Umweltbilanz	
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Use Better	
 Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
SCIP-Nummer	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Use Again	
 Reproduktion	
Kreislaufwirtschaftsprofil	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	No