

Interruptores de sensor capacitivo con IO-Link Estándar

Distribuido por
Rs-online



84-ASKS-C16-04A6



<https://rs-online.eao.com/component/84-ASKS-C...>

Su producto:



84-ASKS-C16-04A6

Interruptores de sensor capacitivo con
IO-Link Estándar

Cargando ...

FRONTAL

Dimensiones frontales: Ø 30 mm

Forma frontal: redondo

Material del marco frontal: Plástico

MONTAJE

Diseño: rasante

Orificio de montaje: Ø 22.5 mm

Tipo de montaje: Montaje en panel

INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO

Lente Material: Plástico

Lente Iluminación: iluminable

Lente Forma: rasante

Lente Óptica: transparente

Símbolo: C16

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión de funcionamiento: 8.4 - 32 V DC

Interfaz de comunicación: Especificación IO-Link 1.1

CARACTERÍSTICA MECÁNICA

Terminal: Clavija M12

Sistema de conmutación:	Capacitivo
Fuerza de actuación:	No requiere fuerza de actuación
Peso:	0.015 kg

CONDICIÓN AMBIENTAL




Protección frontal:	IP69K
Protección frontal:	IK08
Temperatura de funcionamiento:	– 30 °C ... + 65 °C
Resistencia ambiental:	Humedad relativa, máx. 95%, sin condensación

CERTIFICADO




Aprobaciones:	CSA, EHEDG
Conformidades:	CE, UKCA
REACH:	Conforme a REACH
RoHS:	Conforme a RoHS

OTROS


Descripción breve:	Interruptores de sensor capacitivo con IO-Link Estándar, Ø 22.5 mm, Ø 30 mm, rasante, iluminable, Plástico, transparente, redondo, Plástico, Clavija M12, IP69K, IK08, C16
Color de la carcasa:	Negro
Material de la carcasa:	Plástico
Esquema de conexión:	



Disposición de los componentes:



Orificios de montaje:



Dimensiones:

