

CARACTERISTIQUES

- Excellente connexion électrique
- Réduit les courts-circuits
- Collier à code couleur allemand pour faciliter l'identification de la taille de la férule
- Collier isolé en nylon pour réduire les fuites, la fuite et l'intrusion de gaz
- Tube en cuivre étamé pour une excellente conductivité
- terminal serti pouvant être inséré et retiré à plusieurs reprises sans dégrader l'extrémité du fil

Férule en lacet à sertir isolée de RS Pro, longueur de broche de 8 mm, diamètre de broche de 1,3 mm, taille de fil de 0,5 mm², orange

RS code commande 458-746



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Gamme de férules d'amorçage à codage couleur français de haute qualité de RS Pro (également appelées bornes d'extrémité de cordon) pour fournir une terminaison d'extrémité propre aux fils multibrins. Ces férules de fil fiables garantissent un positif Connexion lors de la connexion de fils aux blocs de terminal et aux bornes captives

Pincés à sertir adaptées

Pour les férules avec une taille de fil de 0,5 à 6 mm² Utiliser la pince à sertir code commande [683-1605](#)

Pour les férules avec une taille de fil de 10 à 25 mm² Utiliser la pince à sertir code commande [683-1614](#)

Pour les férules avec une taille de fil de 0,5 à 16 mm² Utiliser la pince à sertir code commande [464-482](#)

Pour les férules avec une taille de fil de 35 ou 50 mm² Utiliser la pince à sertir code commande [683-1617](#)

Caractéristiques

Nombre d'entrées	1
Isolation	Isolé(e)
Matériau d'isolation	Nylon
Couleur	Orange
Matériau du contact	Cuivre
Placage de contact	Etain
Matériau de terminal	Tube en cuivre
Traitement de surface	Plaque étamée
Couleur d'isolation	Orange
Type de férule	Français
Quantité par lot	10
Application	Les embouts de câblage sont utilisés sur les fils multibrins qui sont insérés dans les blocs de jonction et les borniers à vis. Les applications incluent les unités grand public, les disjoncteurs, les panneaux de commande électrique et tout équipement nécessitant une connexion multibrins

Spécifications électriques

Intensité nominale	9A
---------------------------	----

Tension nominale	600V
------------------	------

Spécifications mécaniques


Taille de fil maximale (mm ²)	0,5
Taille de fil maximale (AWG)	14
Diamètre de broche	1.3mm
Longueur de broche	8 mm
Longueur totale	14mm
Poids	0.0520kg


Spécifications de l'environnement de fonctionnement

Température maximale	105 °C
----------------------	--------

Homologations

Conformité/certifications	Ce/UR/cur
---------------------------	-----------





Stock Number	Wire Size mm ²	L	C	D	German Colour
157-1200	0.25	8	0.8	1.1	LIGHTBLUE
157-1222	0.34	8	0.8	1.1	TURQUOISE
458-746	0.5	8	1	1.3	ORANGE
458-752	0.75	8	1.2	1.5	WHITE
311-7915	0.75	12	1.2	1.5	WHITE
458-768	1	8	1.4	1.7	YELLOW
311-7921	1	12	1.4	1.7	YELLOW
458-774	1.5	8	1.7	2	RED
311-7937	1.5	18	1.7	2	RED
458-780	2.5	8	2.3	2.6	GREY
311-7943	2.5	18	2.3	2.6	BLUE
1571250	4	12	2.8	3.2	GREY
311-7959	4	18	2.8	3.2	GREY
1571266	6	12	3.5	3.9	BLACK
311-7965	6	18	3.5	3.9	BLACK
157-3931	10	12	4.5	4.9	IVORY
311-7892	16	12	5.8	6.2	GREEN
311-7909	25	16	7.5	7.9	BROWN