Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

押しボタンスイッチ Ø 19 mm 銀接点

販売事業者
Rs-online

82-5151.2000.B001

https://rs-online.eao.com/component/82-5151.2...

お客様の製品:

82-5151.2000.B001
押しボタンスイッチ Ø 19 mm 銀接点

前面

フロント寸法:	Ø 22 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 材質:	ステンレススチール
フロントベゼル 形状:	フラッシュ

取付け

取付け穴:	Ø 19 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レンズ 色:	銀
レンズ 素材:	ステンレススチール
レンズ 照光:	非照光
レンズ 形状:	フラッシュ
レンズ 外観:	不透明
シンボル:	ON/OFF

電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流:	

IEC 60947-5-1 (銀接点)に準拠
サービス分類 AC-15

電圧	電流
24 VAC	1 A
35 VAC	1 A (M12バージョン)
110 VAC	1 A
220 VAC	0.5 A

スイッチ定格 DCサービスカテゴリ DC-13(銀接点)

電圧	電流
24 VDC	0.7 A
35 VDC	0.5 A (M12バージョン)
110 VDC	0.2 A
220 VDC	0.1 A

UL 508 準拠 (銀接点)
cosφ 0.75 ～ 0.8

電圧	電流
120 VAC	5 A
240 VAC	3 A
24 VAC	1 A

定格動作電圧 **Ue:**	250 VAC
定格絶縁電圧 **Ui:**	250 V
スイッチング定格**:**	240 V
電気的寿命**:**	5万回操作
電気強度**:**	1500 VAC、50 Hz 1分間 ライフ端子とグランド間
汚染度**:**	2, EN IEC 60947-1に準拠
熱電流 **Ith:**	5 A

機械的特性

端子**:**	はんだ端子, 2.8 x 0.5 mm
接点 材質**:**	銀
スイッチング動作**:**	オルタネイト
スイッチング方式**:**	スナップアクションスイッチングエレメント
機械的寿命**:**	50万回操作
操作力**:**	4 ～ 7 N
操作トラベル**:**	約 3 mm
締め付けトルク**:**	0.5 ～ 0.6 Nm
重量**:**	0.018 kg

周辺条件

IP前面保護等級**:**	IP65、IP67
使用温度**:**	

- 30 ° C ～ + 70 ° C

保存温度:	- 40 ° C ... + 80 ° C
耐衝撃性:	最大 500 m / s2 IEC 60068-2-27 に準拠
耐振動性:	10 ～ 500 Hz、振幅 1.5 mm p-p（IEC 60068-2-6 に準拠）
耐候性:	湿熱、21日間（IEC 60512-11に準拠

認証

認証:	CB, CCC, C UL, UL
準拠:	CE, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:	押しボタンスイッチ Ø 19 mm 銀接点, オルタネイト, 240 V, はんだ端子, 2.8 x 0.5 mm, 丸形, ステンレススチール, ON/OFF, 銀
ハウジングサイズ:	19 mm
配線図:	
コンポーネント レイアウト:	

マウントカットアウト:



寸法図:



A = 半田端子
B = ねじ端子