




RCJTZ35-XL

Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs RCJTZ, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

|           |    |                |
|-----------|----|----------------|
| Matériaux | GG | Grey cast iron |
|-----------|----|----------------|

dimensions principale & données de performance

|                 |          |                               |
|-----------------|----------|-------------------------------|
| d               | 35 mm    | Alésage                       |
| L               | 94 mm    | Largeur de bride              |
| H               | 155 mm   | Hauteur de bride              |
| U               | 49,5 mm  | Hauteur totale de l'ensemble  |
| C <sub>r</sub>  | 25.500 N | Charge dyn. de base, radiale  |
| C <sub>0r</sub> | 15.300 N | Charge stat. de base, radiale |
| C <sub>ur</sub> | 800 N    | Limite à la fatigue, radiale  |
| ≈m              | 1,27 kg  | Poids                         |

Cotes de montage

|                |        |                              |
|----------------|--------|------------------------------|
| J              | 130 mm | Distance trous de fixation   |
| N              | 14 mm  | Trou de fixation             |
| T <sub>1</sub> | 4 mm   | Hauteur centrage             |
| Z              | 90 mm  | Diamètre centrage            |
|                | h8     | Ajustement diamètre centrage |
| W              | 5 mm   | Cote sur plats               |
| n              | 2      | Nombre de vis de fixation    |



Dimensions

|                |         |                                                      |
|----------------|---------|------------------------------------------------------|
| A              | 28,5 mm | Hauteur logement                                     |
| A <sub>1</sub> | 12,5 mm | Épaisseur de bride                                   |
| A <sub>2</sub> | 17 mm   | Distance piste                                       |
| B <sub>1</sub> | 51,3 mm | Largeur totale du collier de blocage                 |
| V              | 94 mm   | Diamètre d'épaulement logement                       |
| Q              | M6      | Taraudage de raccordement pour lubrification         |
| d <sub>3</sub> | 55 mm   | Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique |

information additionnelle

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| CJTZ07        | Corps de palier       |
| GE35-XL-KRR-B | Désignation roulement |

Plage de température

|                  |        |                                    |
|------------------|--------|------------------------------------|
| T <sub>min</sub> | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
| T <sub>max</sub> | 100 °C | Température de fonctionnement max. |